

4.5m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス) - VGA (オス) 1920x1200 ブラック

Product ID: MDP2VGAMM15B



Mini DisplayPort - VGAアクティブアダプタケーブル。Mini DisplayPort対応のデスクトップPC、ノートパソコンを直接VGAモニターやプロジェクタに接続します。通常のケーブルよりも長い接続距離に対応し、別途アダプタを購入するコストも不要です。

このアダプタは、Intel® Thunderbolt™と互換です(Thunderbolt I/Oポートから対応するDisplayPortに直接接続する場合)。また、1920x1200のビデオ解像度に対応しているため、DisplayPortビデオソースをVGAに変換してもビデオの品質は劣化しません。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- VGAモニターをMini DisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用
- Mini DisplayPortコンピューターをVGAプロジェクタにつなぎ会議室や講堂でのプレゼンテーションで利用
- 既存のVGAディスプレイ機器(モニター、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン、Mac、Ultrabookなど)に接続

Features

- Active Mini DisplayPort - VGA変換
- プラグアンドプレイ実装
- PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
- DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応

ハードウェア	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	アクティブ
	AV出力	DisplayPort
	アダプタスタイル	ケーブルアダプタ
	オーディオ	なし
	チップセットID	Analogix - 9832
性能	最大アナログ解像度	1920x1200 / 1080p (Output)
	最大ケーブル長	15 ft [4.6 m]
	最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p (Input)
コネクタ	コネクタA	1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
	コネクタB	1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件	保存温度	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	湿度	40%~85%RH
物理的特徴	ケーブル長さ	15 ft [4.6 m]
	色	ブラック
	製品幅	1.6 in [40 mm]
	製品重量	3.1 oz [88 g]
	製品長さ	180 in [4572 mm]
	製品高さ	0.6 in [15 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	6.2 oz [175 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - Mini DisplayPort –VGA変換アダプタケーブル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.