

91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Product ID: MDP2VGAMM3B



Mit dem aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM3B können Sie Ihren Mini-DisplayPort-fähigen Desktop-Computer oder Laptop direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor in Ihrer Nähe anschließen, wodurch Sie sich zusätzliche Adapter sparen und Kabelsalat vermeiden. Der Adapter ist das perfekte Zubehör für alle Ihre Microsoft® Surface™ Pro- oder MacBook®-Geräte mit mDP.

Das Adapterkabel ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Der MDP2VGAMM3B wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem Mini DisplayPort-Ausgang verbunden ist
- Verbinden Sie einen Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium
- Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät (PC, Laptop, Mac, Ultrabook) an

Features

- Aktive Mini DisplayPort-auf-VGA-Konvertierung
- Plug and Play-Installation
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Kabel-Adapter
	Audio	Nein
	AV-Ausgang	VGA
	AV-Eingang	DisplayPort
	Chipset-ID	Analogix - 9832
Leistung	Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (Output)
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (Input)
	Max. Kabellänge	3 ft [0.9 m]
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	3 ft [0.9 m]
	Produktbreite	1.3 in [34 mm]
	Produktgewicht	2.6 oz [72.5 g]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktlänge	36.6 in [93 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.8 in [22.3 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [90 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort®-auf-VGA-Adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.