

1.8m Mini DisplayPort™ –VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス) –VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック

Product ID: MDP2VGAMM6B



Mini DisplayPort - VGAアクティブ変換ケーブル(1.8m)。Mini DisplayPort(mDP)搭載機器(MacBook®、mDP対応 Microsoft® Surface™ Proなど)をVGAモニターやプロジェクタに直接接続することができます。別途ケーブルやアダプタは必要なく、Mini DisplayPort対応コンピュータとVGAディスプレイの互換性を確保できる費用対効果に優れたソリューションとなります。

この変換アダプタは、Intel® Thunderbolt™ I/Oとの互換性も提供します(Thunderbolt™ I/Oポートから対応DisplayPortに直接接続する場合)。また、最大1920x1200の表示解像度をサポートしているため、画質を損ねることなく、DisplayPortビデオソース信号をVGAに変換できます。

本製品には、StarTech.comの2年間保証と無期限無料技術サポートが付いています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- VGAモニタをMini DisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用
- Mini DisplayPortコンピューターをVGAプロジェクタにつなぎ会議室や講堂でのプレゼンテーションで利用
- 既存のVGAディスプレイ機器(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン、Mac、Ultrabookなど)に接続

Features

- Active Mini DisplayPort - VGA変換
- プラグ アンド プレイ式インストール
- PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
- DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応

ハードウェア	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	アクティブ
	AV入力	Mini-DisplayPort
	AV出力	VGA
	アダプタスタイル	ケーブルアダプタ
	オーディオ	なし
	チップセットID	Analogix - 9832
性能	最大アナログ解像度	1920x1200 / 1080p (Output)
	最大ケーブル長	6 ft [1.8 m]
	最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p (Input)
コネクタ	コネクタA	1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
	コネクタB	1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件	保存温度	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	湿度	40%~85%相対湿度
物理的特徴	ケーブル長さ	6 ft [1.8 m]
	色	ブラック
	製品幅	1.5 in [37 mm]
	製品重量	3.6 oz [101.3 g]
	製品長さ	6 ft [1.8 m]
	製品高さ	0.7 in [1.9 cm]
パッケージ情報	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.7 in [22.2 cm]
	Package Width	7.8 in [19.7 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	4.3 oz [123 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - Mini DisplayPort –VGA変換アダプタケーブル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.