

## Cable de 91cm de Extensión de Video Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k

Product ID: MDPEXT3



Este cable Mini DisplayPort™ 1.2 permite extender la distancia de conexión entre sus dispositivos Mini DP en hasta 91cm.

### Coloque sus dispositivos donde quiera

Este cable constituye la solución ideal para facilitar la ubicación de dispositivos periféricos y se puede utilizar para la conexión de su dispositivo Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air y otros dispositivos equipados con mDP a una pantalla Apple LED Cinema u otros monitores Mini DisplayPort.

Solo tiene que conectar su tablet o computador portátil con el cable de extensión mediante un cable Mini DisplayPort estándar y conectar el cable de extensión a su monitor Mini DP.

## Proporcione impresionante calidad de imágenes

Este cable admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDPEXT3 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

**Nota:** Los computadores portátiles y de escritorio más recientes (por ejemplo, de Apple) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con sus pantallas compatibles con Mini DisplayPort.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Amplía la distancia de conexión entre su Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac, o Mac Mini y el monitor LED Cinema Display de Apple en 91cm

### Features

- Proporciona una clara señal de audio y video digital
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	20
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra
<b>Características Físicas</b>	Calibre del Conductor	32 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
	Longitud del Cable	3 ft [0.9 m]
	Longitud del Producto	3 ft [0.9 m]
	Peso del Producto	1.2 oz [33 g]
<b>Información de la Caja</b>	Cantidad de Paquetes	1
	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [42 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión de Video Mini DisplayPort 1.2 de 91 cm - M/H

Product appearance and specifications are subject to change without notice.