

Cavo VGA HD15 per Monitor da 3m - Grigio - M/M

Product ID: MXT101MM10



Questo cavo per monitor video VGA da 3 m è dotato di due connettori (maschio) HDDB15, per fornire una connessione VGA di alta qualità.

Il cavo supporta una risoluzione video massima fino a 800x600. Per applicazioni che richiedono risoluzioni più elevate, vedere il nostro cavo VGA coassiale da 3 m (MXT101MMHQ10).

MXT101MM10 è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente il collegamento di un PC dotato di porta VGA a un commutatore
- Consente di collegare un display VGA a una sorgente VGA

Features

- Supporta risoluzioni video fino a 800x600
- Affidabilità garantita

Hardware	Warranty	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
Connettore/i	Connettore A	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
	Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Note/requisiti speciali	Nota	Il pin numero 9 non è presente in questi connettori Sono supportate risoluzioni fino a 800x600
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15.000
	Colore	Grigio
	Larghezza prodotto	33.000
	Lunghezza cavo	10 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	10 ft [3 m]
	Peso prodotto	6 oz [170 g]
Informazioni confezione	Package Height	0 in [0 cm]
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [125 mm]
	Peso spedizione (confezione)	6.2 oz [175 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo per monitor VGA da 3 m - HD15 MM

Product appearance and specifications are subject to change without notice.