

Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M

Product ID: MXT101MMHQ1



Le câble VGA haute résolution MXT101MMHQ1 (30 cm) est conçu pour donner la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA et convient parfaitement aux applications haute résolution de 1920 x 1200 et plus.

Ce câble vidéo VGA coaxial durable (HD15 vers HD15) élimine les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assure une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure
- Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)

Features

- Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
- Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
- Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé

Matériel	Warranty	Lifetime
	Approbations réglementaires	UL2919
	Nombre de conducteurs	14
	Nombre de tores magnétiques	1
	Placage du connecteur	Nickel
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Impédance	75 Ohm
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Notes spéciales / Configuration	Remarque	La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0 à 80 %
	Température de fonctionnement	0 to 60 °C
	Température de stockage	-20 to 80 °C
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Dia. ext. du câble	0.4 in [9 mm]
	Dimensions max. du connecteur	34
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
	Largeur du produit	1.3 in [32 mm]
	Longueur de câble	1 ft [0.3 m]
	Longueur du produit	1 ft [0.3 m]
	Poids du produit	4.1 oz [115 g]
Informations d'emballage	Poids brut	4.7 oz [133 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble VGA coaxial de 30 cm HD15 pour écran haute résolution M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.