

## Cable 9,1m Coaxial de Vídeo VGA 9,1 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Product ID: MXT101MMHQ30



The MXT101MMHQ30 High Resolution VGA Cable (30ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
- Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 9,1m (30 pies) de distancia.

### Features

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Aprobaciones Reglamentarias	UL2919
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	14
	Cantidad de Ferritas	1
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
<b>Rendimiento</b>	Impedancia	75 Ohm
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0 - 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
	Temperatura Operativa	0 to 60 °C
<b>Características Físicas</b>	Cable OD	0.4 in [9 mm]
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Color	Negro
	Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]
	Longitud del Cable	30 ft [9.1 m]
	Longitud del Producto	30 ft [9.1 m]
	Peso del Producto	6.1 oz [173 g]
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	33.3 oz [943 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 9,1m - HD15 M/M
		2 - Tuercas

Product appearance and specifications are subject to change without notice.