

15m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス

Product ID: MXTMMHQ15M



VGAで最高のビデオ画質を実現する高解像度同軸ケーブル(15m)。1920×1200以上の高解像度出力に最適です。

このVGAビデオ同軸ケーブル(HD15 - HD15)は、頑丈な造りになっており、非同軸VGAケーブルに固有な映像の「ゴースト障害」や、画像のぶれが発生しません。コネクタ端でフェライトコアを使用しており、優れた電波障害防止効果を発揮します。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 古くなった(または紛失した)VGAモニターケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用
- 高解像度VGAモニター(1920×1200)対応
- 通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能

Features

- 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
- 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
- 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニターで再現する75Ωインピーダンス整合
- 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
	ファイア定格	CMG定格(汎用)
	フェライト数	1
	導体数	14
コネクタ	コネクタA	1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
	コネクタB	1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件	保存温度	-20 to 80 °C
	動作温度	0 to 60 °C
	湿度	0~80%相対湿度
物理的特徴	ケーブル長さ	15 m [49.2 ft]
	ワイヤゲージ	28 AWG
	色	ブラック
	製品重量	1384 g [48.9 oz]
	製品長さ	15 m [49.2 ft]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	工場出荷時(パッケージ)重量	1.4 kg [3.1 lb]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 15mの高解像度モニタVGA同軸ケーブル- HD15 オス/ オス

Product appearance and specifications are subject to change without notice.