

3 m Cat6-Kabel - Schlank - Snagless RJ45-Anschlüsse - Grau

Product ID: N6PAT300CMGRS



Dieses schlanke CAT6-Kabel erfüllt alle Spezifikationen für Patchkabel der Kategorie 6 und bietet eine zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindung für die Anwendungen in Rechenzentren mit hoher Dichte.

Einfache Kabelverlegungen

Das Design dieses schlanken CAT6-Patchkabels ist 36 % dünner als herkömmliche Netzkabel, wodurch ein besserer Luftstrom und bessere Wärmeableitung in beengten Räumen ermöglicht wird. Das Kabel ist außerdem flexibler als Standard-Ethernet-Kabel, sodass die Kabel in überfüllten Netzwerk-Racks einfacher verlegt werden können.

Dieses Kabel verfügt über nahtlos geformte Steckverbinder, die die RJ45-Klemmen während der Installation schützen, sodass sie sich beim Durchziehen in engen Räumen weniger verhaken oder seltener brechen.

Schützen Sie Ihre Geräte

Dieses CAT6-Patchkabel wurde getestet und entspricht den Anforderungen gemäß ANSI/TIA 568 C.2 Kategorie 6. Damit ist eine zuverlässige Verbindung mit Ihren Netzwerkgeräten gewährleistet. Dieses Patchkabel ist mit der Brandschutzklasse LSZH (Low Smoke Zero Halogen) zertifiziert und gewährleistet eine sichere Verbindung.

Die Steckverbinder aus Gold mit 50 Mikrometer am Patchkabel bieten optimale Leitfähigkeit und vermeiden Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion.

Hochwertige Konstruktion

Jedes CAT6-Kabel wird aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt und wurde sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near-End Crosstalk - NEXT). Außerdem verfügt jedes Kabel über Kupferdraht mit 28 AWG, um ein hohes Leistungsvermögen für Ihre anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen zu gewährleisten.

Das Modell N6PAT300CMGRS wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Für die Installation in Rechenzentren mit hoher Dichte
- Entwickelt für Gigabit-Netzwerke

Features

- 36 % schlankeres Kabel für flexible Installationen in stark frequentierten Netzwerkschränken und Kabelordnerplatten
- Verfügt über Kupferdraht mit 28 AWG, um eine Spitzenleistung für Ihre anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen zu gewährleisten
- Erfüllt die Anforderungen gemäß ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 für zuverlässige Patchkabel-Leistung
- Schutzvorrichtungen für den Clip am RJ45-Stecker verhindern, dass das Kabel sich während der Installation verhakt oder bricht
- Leistungsstarke Verbindung mit 50 Mikrometer langen vergoldeten Steckverbindern

Hardware	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Leitern	4 pair UTP
	Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
	Kabeltyp	Nahtlos geformt
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Verkabelungsstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Leistung	Kabelnennwerte	CAT6 - 250 MHz
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - RJ-45 Stecker
	Steckverbinder B	1 - RJ-45 Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Grau
	Kabellänge	3 m [9.8 ft]
	Leitungstyp	Feindrähtiges Kupfer
	Produktbreite	40 mm [1.6 in]
	Produktgewicht	53 g [1.9 oz]
	Produkthöhe	1 cm [0.4 in]
	Produktlänge	3 m [9.8 ft]
Verpackungsinformationen	Package Height	0.1 mm [0 in]
	Package Length	20 cm [7.9 in]
	Package Width	22 cm [8.7 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	61 g [2.2 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Dünnes CAT6-Kabel, 3 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.