

カテゴリ6 LANケーブル 3m 極細タイプ ツメ折れ防止RJ45コネクタ グレー

Product ID: N6PAT300CMGRS



カテゴリ6の仕様をすべて満たすスリム型LANケーブル。高密度データセンターで安定したギガビットネットワーク接続を行います。

配線しやすい設計

このカテゴリ6 LANケーブルは、通常のネットワークケーブルよりも36%薄型のスリム設計を採用しています。タイトなスペースでの通気性改善に役立ち、熱のこもりを防ぎます。また、標準のイーサネットケーブルより柔軟性に優れ、配線や機器が密集するネットワークラック内で扱いやすくなっています。

設置時にRJ45クリップを保護するツメ折れ防止型のコネクタを使用しています。狭いスペースで配線を引回す際に破損や引っかかりを防ぎます。

装置の保護

このCAT6 LANケーブルは、ANSI/TIA 568 C.2のカテゴリ6要件テストを通過しており、ネットワーク装置に安定した接続機能を提供します。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)難燃性レーティングに準拠しており、安全に接続ができるLANケーブルです。

50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。

高品質資材を使用

StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT（近端漏話）レベルを許容限度内に収めています。また、28 AWG銅線を使用し、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。

StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 高密度データセンターでの使用
- Gigabitネットワークで使えるように設計

Features

- 配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル
- 28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保
- ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現
- 設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
- 50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	ケーブルタイプ	ツメ折れ防止タイプ
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
	ファイア 定格	LSZH 定格 (低煙ゼロハロゲン)
	導体数	4 pair UTP
	配線規格	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
性能	ケーブル 定格	CAT6 - 250 MHz
コネクタ	コネクタA	1 - RJ-45 オス
	コネクタB	1 - RJ-45 オス
物理的特徴	ケーブル長さ	3 m [9.8 ft]
	ワイヤゲージ	28 AWG
	心線の構造	より線
	色	グレー
	製品幅	40 mm [1.6 in]
	製品重量	53 g [1.9 oz]
	製品長さ	3 m [9.8 ft]
	製品高さ	1 cm [0.4 in]
パッケージ情報	Package Height	0.1 mm [0 in]
	Package Length	20 cm [7.9 in]
	Package Width	22 cm [8.7 in]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	61 g [2.2 oz]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 3m カテゴリ6 LANケーブル (スリムタイプ)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.