

Cat6 netwerkkabel - Shielded (SFTP) - 1m, blauw patchkabel

Product ID: N6SPAT1MBL



Deze 1m lange Cat6-kabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen. De kabel is afgeschermd om uw netwerk tegen elektromagnetische storingen (EMI/RFI) en systeemruis te beschermen, waardoor hij de perfecte oplossing is voor snelle en veilige netwerkverbindingen.

Betrouwbare Cat 6 gigabit verbindingen

Gemaakt van 100% koper en met een folie afgeschermd twisted-pair draad is deze kabel bestemd voor hoogwaardige prestaties. De kabel is ontworpen om de datasignalen zonder interferentie door uw netwerk te laten stromen, en is dus perfect voor omgevingen die gevoelig zijn voor veel EMI.

De 50 micron gouden connectors bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Beveiligde netwerkverbindingen

Voor eenvoudigere kabeltrajecten beschermen de snagless connectors de RJ45 clips tijdens installatie, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken. Dit garandeert een stevige verbinding en voorkomt dat de kabel losraakt van de poort.

Daarnaast bieden de gegoten contacten trekontlasting waarmee buiging van de RJ45 connector eindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Hiermee wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

De N6SPAT1MBL wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit voor PoE geschikte apparaten aan op gigabit netwerken
- Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
- Sluit een werkstation aan op een RJ45 wandcontact
- Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

Features

- Bescherm uw data tegen ruis en EMI/RFI-storingen
- Voorkom kabelbeschadiging met gegoten RJ45 connectors die ook treklasting bieden
- Maak beveiligde verbindingen met snagless clips die de connectors tijdens de installatie beschermen

Hardware	Warranty	Lifetime
	Aantal geleiders	4 Pair SFTP
	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
	Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Type kabel	Afgeschermd zonder Uitsteeksels
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Kabelspecificatie	CAT6 - 500 MHz
Connector(en)	Connector A	1 - RJ-45 Mannelijk
	Connector B	1 - RJ-45 Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Draaddikte	26 AWG
	Gewicht product	46 g [1.6 oz]
	Kabellengte	1 m [3.3 ft]
	Kleur	Blauw
	Lengte product	1 m [3.3 ft]
	Type geleider	Gevlochten koper
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	56 g [2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1 m blauwe Cat6 afgeschermd (SFTP) patchkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.