

## カテゴリ6 LANケーブル 2m ブラック S/FTP(2重シールドツイストペア)ケーブル

Product ID: N6SPAT2MBK



信頼性の高いギガビットネットワーク接続を行うカテゴリ6ケーブル(2m)。カテゴリ6ケーブル仕様に完全準拠し、シールド加工で電磁気/電波障害(EMI/RFI)およびシステムノイズからネットワークを保護します。高速で安全なネットワーク接続を実現するソリューションです。

### 安定したカテゴリ6ギガビット接続

100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮します。ネットワークを流れるデータ信号を電磁障害から保護する設計は、EMIが多い環境に最適です。

50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。

### ネットワーク接続ポイントをしっかりと固定

設置時の破損や引っ掛かりを防ぐツメ折れ防止コネクタを使用しており、設置時にRJ45クリップを保護します。ポートからのケーブル脱落を防ぎ、接続ポイントをしっかりと固定します。

また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。

StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- PoE対応機器をギガビットネットワークに接続
- コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続
- ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続
- ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送

### Features

- ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護
- 応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避
- 設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかりと固定

<b>ハードウェア</b>	Warranty	Lifetime
	ケーブルタイプ	シールド付きツメ折れ防止カバー
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
	ファイア定格	CMG定格(汎用)
	導体数	4 Pair SFTP
	配線規格	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
<b>性能</b>	ケーブル定格	カテゴリ6 - 500 MHz
<b>コネクタ</b>	コネクタA	1 - RJ-45 オス
	コネクタB	1 - RJ-45 オス
<b>物理的特徴</b>	ケーブル長さ	2 m [6.6 ft]
	ワイヤゲージ	26 AWG
	心線の構造	より線
	色	ブラック
	製品幅	0.000
	製品重量	80 g [2.8 oz]
	製品長さ	2 m [6.6 ft]
	製品高さ	0.000
<b>パッケージ情報</b>	Package Height	13 mm [0.5 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	パッケージ数量	1
	工場出荷時(パッケージ)重量	91 g [3.2 oz]
<b>箱に含まれているもの</b>	パッケージ内容	1 - 2m Black Cat6 Shielded (SFTP) Patch Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.