

ノートパソコン - サーバ接続KVMコンソール(保護筐体入り)

Product ID: NOTECONS02X



ノートパソコンをポータブルKVMコンソールとして使用するためのアダプタ。頑丈で携帯性に優れた設計になっており、サーバー、デスクトップコンピュータ、ノートパソコンのほか、ATM、キオスク端末など、VGAおよびUSBポートを搭載するあらゆる端末にアクセスすることができます。

本コンソールアダプタは、ローカルファイル転送とビデオキャプチャ機能を搭載したソフトウェアを使用します。

優れた耐久性

このコンソールアダプタは、高い耐久性を実現するよう設計されています。頑丈な筐体は衝撃にも耐えるようゴム引きになっており、予期せぬ落下時にも安心です。

簡単な操作

同梱のUSBケーブルを使用してアダプタをノートパソコンに接続し、アダプタ本体のUSBおよびVGAケーブルをサーバーに接続するだけで、すぐに端末のトラブルシューティングを始めることができます。

本アダプタには、堅牢なパフォーマンスを提供し柔軟性に優れたソフトウェア インターフェイスがついています。ファイルをノートパソコンからサーバーに転送、接続した端末のアクティビティをモニタリングし、サポート業務用に動画やスクリーンショットとして保存することができます。また、スクロールバーを使用せずに、ディスプレイウィンドウをフルスクリーンモードにしたり、小さく表示したりすることができます。

携帯性に優れたコンパクトな本体

コンパクトなコンソールアダプタにより、ノートパソコン1台でヘッドレスデバイスに接続できるため、かさばる従来型のサーバーラーム用コンソールキット(別名:クラッシュカート)を持ち運ぶ必要がありません。移動の多いネットワーク管理者や修理技術者が持ち運ぶことを念頭に開発されたこのポケットサイズのアダプタは、小型軽量設計でノートパソコン ケースに簡単に収納することができます。

このアダプタは、USBバスパワーに対応しているため、外付け電源を持ち運ぶ必要がありません。また、KVMケーブルがアダプタと一体になっているため、サーバー接続用に別途ケーブルを用意する必要がありません。本体一体型のケーブルは、摩耗や破損に耐性がある応力緩和性を備えています。

汎用性の高い接続

このUSBコンソールアダプタは、サーバー側でソフトウェアをインストールする必要がありません。VGA/USBポートが搭載されていれば、どのようなPCや端末でもBIOSレベルの制御を行うことができます。

StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- リモートサーバールームに出張し、オンサイトで各種サーバー／端末を保守
- かさばるサーバールーム用コンソールキットの代わりに使用し、身軽に定期保守や診断作業を実行
- 狭いスペースに設置されたサーバー、または、物が多すぎて固定コンソールが置けないサーバーラックでのコンソールアクセスを確保
- ATM機、VLT端末など、モニタ／キーボード／マウスがないヘッドレスサーバーその他のコンピュータの保守

Features

- 衝撃に強く耐久性に優れたゴム引きの本体
- コンパクトなサイズ、KVMケーブル内蔵、USB給電で携帯に最適
- セットアップに手間がかからないプラグアンドプレイ式インストール
- 摩耗や損傷を防ぐ応力緩和機能対応の本体一体型ケーブル
- ノートパソコンと接続サーバーの間でのファイル共有およびビデオキャプチャに対応
- 表示パネルを自動的にサイズ変更し、スクロールバーがいない自動ビデオスケールリング
- 最大解像度1920x1200対応
- USB、ビデオ、コンソールリンク用LEDインジケータ
- レガシーデバイスや産業用端末に対応

ハードウェア	Warranty	2 Years
	KVM・ポート	1
	PCインターフェース	USB
	PCビデオタイプ	VGA
	オーディオ	なし
	ケーブル同梱	あり
	デিজィーチェーン型	なし
	マルチモニター	1
	ラック取り付け可能	なし
性能	Hot-Key Selection	なし
	IPコントロール	なし
	OSD &ホットキーサポート	なし
	最大アナログ解像度	1920x1200 @ 60Hz
	最大ユーザー数	1
コネクタ	コンソールインターフェース	1 - USB Mini-B(5ピン) メス Input
	ホストコネクタ	1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
ソフトウェア	OS互換性	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.9 to 10.14 Linux 2.6 to 4.11 <i>LTS versions only</i>
特記 / 必要条件	注意	If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
インジケータ	LEDインジケータ	1 - ホスト / サーバ キーボード / マウス(USB)リンク 1 - ホスト / サーバ ビデオ(VGA)リンク 1 - ユーザコンソール/ USBリンク
電源	電源	USB電源
環境条件	保存温度	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	湿度	80% RH
物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長さ	16.4 in [416 mm]

		1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	色	ブラック
	製品幅	3.5 in [88 mm]
	製品深さ	4.5 in [115 mm]
	製品重量	8.6 oz [244 g]
	製品長さ	4.9 in [125 mm]
	製品高さ	0.9 in [22 mm]
パッケージ情報	工場出荷時 (パッケージ) 重量	1 lb [0.5 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 頑丈なクラッシュカートアダプタ 1 - USB A - Mini-Bケーブル 1 - USBソフトウェアキー 1 - クイックスタートガイド

Product appearance and specifications are subject to change without notice.