

12HE ausziehbares Server Rack - drehbar - 4 Pfosten Rack

Product ID: PORACK12U



Dieses ausziehbare 12HE-Server-Rack spart Platz und sorgt dafür, dass Ihre im Rack montierten Geräte übersichtlich und zugänglich bleiben. Das kompakte Rack mit offenen Rahmen lässt sich leicht herausziehen und drehen, was die Installation und den Zugriff auf Ihre Geräte oder die Wartung bei Bedarf vereinfacht.

Das Gestell bietet eine Gesamttragfähigkeit von 56,7 kg.

Sparen Sie in Ihrem Büro oder Serverraum Platz

Mit dem Regal sparen Sie wertvolle Stellfläche. Es ist für die Installation in kleinen Räumen konzipiert, wie z. B. unter einem Tisch oder in einem Schrank. Seine Vielseitigkeit macht dieses Rack ideal für die Unterbringung Ihrer Server in einem Besprechungszimmer, einem kleinen Büro/Heimbüro, Restaurant oder überall dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und leicht zugänglich auf

Für einfache Installation und Wartung der Geräte ist die Basis des 12HE-Server-Racks auf Gleitschienen montiert, was den Zugang zur Geräterückseite erleichtert. Durch die offene Bauweise ist das Rack nicht leichter zugänglich, sondern bietet auch ungehinderte Luftzirkulation für Ihre Geräte und sorgt für eine passive Kühlung, damit Ihre im Rack montierten Geräte bei optimalen Temperaturen arbeiten.

Sparen Sie Versandkosten

Das Rack wird in einem flachen Karton geliefert, was das Transportvolumen reduziert und die Kosten im Vergleich zu komplett montierten Racks deutlich senkt. Außerdem ist das Rack effizient verpackt, sodass es leicht zu transportieren und aufzubewahren ist.

Der PORACK12U wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte
- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind
- A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

Features

- Einfache Handhabung Ihrer Geräte im Rack dank des ausziehbaren Designs
- Wird in einem flachen Paket für einfachen Transport und geringere Versandkosten geliefert
- Offener Rahmen bietet passive Kühlung für Geräte
- Verstauen Sie Ihre Server unauffällig in einem Schrank oder Schrank

Hardware	Warranty	2 Years
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
	Kabelmanagement	Ja
	Ladder Type	L-Shape
	Lüfter	Nein
	Mounting Hole Types	Square (For Cage Nut)
	Rack-Typ	4-Pfosten
	Rahmentyp	Open Frame
	Special Features	Built-in Cable Management Easy Assembly U-Markings
	U-Höhe	12U
Wandmontierbar	Nein	
Leistung	Weight Capacity (Stationary)	125.3 lb [56.7 kg]
Physische Eigenschaften	Construction Material	Stahl
	Farbe	Schwarz
	Interne Breite	17.8 in [45.1 cm]
	Max. Montagetiefe	16.7 in [42.5 cm]
	Produktbreite	19.2 in [48.7 cm]
	Produktgewicht	51.6 lb [23.4 kg]
	Produktlänge	22.4 in [56.8 cm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	58.7 lb [26.6 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Schubfach 1 - Obere Halterung 6 - Vertikale Schienen 1 - Stabilisierende Platte 1 - Schutzplatte 4 - Schmäler Kabelordner 1 - Kabelmanager / Kabelschlange 2 - Rändelschrauben 24 - Montageschrauben

24 - Montage-Muttern

48 - M5-Käfigmuttern

48 - M5-Schrauben

1 - Benutzerhandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.