

## **10 ft Computer Power Cord - C19 to C20**

Product ID: PXTC19C2010



Este cable de alimentación para PC C19 a C20, de 3m, es compacto y está diseñado para su funcionamiento con racks y unidades PDU.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, este cable de alimentación para PC de 3m ha sido diseñado y fabricado por expertos, con materiales de la más alta calidad.

**Certifications, Reports  
and Compatibility**



**Features**

- Rated to carry 250V at 13A
- 16 AWG wire

|                                   |                             |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
|                                   | Warranty                    | Lifetime   |
| <b>Hardware</b>                   | Cable Tipo Jacket           | PVC - Polyvinyl Chloride   |
| <b>Conector(es)</b>               | Tipo(s) de Conector(es)     | 1 - Alimentación IEC 60320 C19<br>1 - Alimentación IEC 60320 C20 |
| <b>Observaciones / Requisitos</b> | Nota                        | UL Listed  |
| <b>Requisitos de Energía</b>      | Corriente de Entrada        | 13 A   |
|                                   | Tensión de Entrada          | 250 AC   |
| <b>Características Físicas</b>    | Calibre del Conductor       | 16 AWG   |
|                                   | Color                       | Negro  |
|                                   | Longitud del Cable          | 10 ft [3 m]  |
|                                   | Longitud del Producto       | 10 ft [3 m]  |
| <b>Información de la Caja</b>     | Peso (de la Caja) del Envío | 1 lb [0.5 kg]  |
| <b>Contenido de la Caja</b>       | Incluido en la Caja         | 1 - Cable de alimentación de ordenador de 3m - C19 a C20         |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.