

## Cavo di alimentazione standard - Prolunga di rete da 91cm - C19 a C20 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Product ID: PXTC19C20143



Questo cavo di alimentazione C19 a C20 di StarTech.com presenta un cavo da 2,5 mm<sup>2</sup> adatto per collegamenti ad alta potenza ed è quindi ideale per le applicazioni per server e il collegamento a unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU).

È inoltre possibile utilizzare il cavo per estendere la portata del cavo di alimentazione esistente di ulteriori 91cm ottenendo così la lunghezza desiderata per il posizionamento dei dispositivi in base alla configurazione della sala server.

Accuratamente progettato e realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo di alimentazione PXTC19C20143 è coperto dalla nostra garanzia a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di collegare il server a una unità PDU
- Permette di prolungare il collegamento tra il server e l'unità PDU fino a 91cm

### Features

- Progettato per 250 V a 15 A
- Cavo 0,25 mm<sup>2</sup>
- Conforme a UL, RoHS

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Numero di conduttori	3
	Tipo cavo	SJT
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C19
	Connettore B	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C20
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	UL Listed
<b>Alimentazione</b>	Corrente ingresso	15 A
	Tensione ingresso	250 AC
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Colore	Nero
	Diametro filo	14 AWG
	Lunghezza cavo	3 ft [0.9 m]
	Lunghezza prodotto	3 ft [0.9 m]
	Peso prodotto	8 oz [228 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	8.3 oz [234 g]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo di alimentazione per computer 2,5 mm <sup>2</sup> 3 m - C19 a C20

Product appearance and specifications are subject to change without notice.