

Cordon d'alimentation Schuko CEE7 vers IEC 320 C19 de 2m pour ordinateur - M/F

Product ID: PXTEUC192M



Le cordon d'alimentation pour ordinateur PXTEUC192M de 2 m est équipé d'une prise Schuko CEE7 à une extrémité et d'un connecteur IEC 320 C19 à l'autre. Ce câble durable et robuste alimentera votre ordinateur ou votre équipement de salle de serveurs depuis une prise d'alimentation mise à la terre.

Ce cordon d'alimentation de qualité supérieure C19 vers Schuko bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Peut être utilisé dans une salle de serveurs pour assurer une connexion fiable
- Alimentez votre ordinateur ou un autre périphérique C19 depuis une prise d'alimentation CEE 7/7 UE

Features

- Capacité de 250 V à 16 A
- Fil de 1,5 mm²
- Approuvé VDE, RoHS
- Connecteurs serre-câble entièrement moulés

	Warranty	Lifetime
Matériel	Nombre de conducteurs	3
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Alimentation CEE 7/7 (Europe) Prise
	Connecteur B	1 - Alimentation C19 IEC 60320 Prise
Alimentation	Courant d'entrée	16 A
	Tension d'entrée	250 AC
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	1.5mm ²
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	2 m [6.6 ft]
	Longueur du produit	2 m [6.6 ft]
	Poids du produit	316 g [11.2 oz]
Informations d'emballage	Poids brut	323 g [11.4 oz]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Cordon d'alimentation pour ordinateur 2 m – Schuko CEE7 vers IEC 320 C19

Product appearance and specifications are subject to change without notice.