

Juniper QFX-QSFP-DAC-3M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 3 m

Product ID: QFXQSFPDAC3M



Il prodotto QFXQSFPDAC3M è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Juniper QFX-QSFP-DAC-3M, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

Features

- Compatibilità garantita del 100% con Juniper QFX-QSFP-DAC-3M
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
- Con funzione hot-swap

	Warranty	Lifetime
Hardware	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Impedenza	100 Ohm
	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
	Reti compatibili	40 Gbps
Alimentazione	Consumo energetico	< 0.1 W (per end)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.5 in [13 mm]
	Colore	Nero
	Diametro filo	30 AWG
	Larghezza prodotto	0.7 in [18 mm]
	Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
	Peso prodotto	8.8 oz [250 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	9.2 oz [262 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo QSFP+
	Compatible Brand	Juniper
	Connettore A	1 - QSFP+ Latch Presa
	Connettore B	1 - QSFP+ Latch Presa
	Tipo cavo	Passive Copper Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.