

MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 30 m

Product ID: QSFP40GAO30M



QSFP40GAO30M är en MSA-kompatibel optisk QSFP+-kabel (Quad Small Form Factor Pluggable) som utformats, programmerats och testats för att fungera med 40 GbE-kompatibla switchar och -routrar. Den här AOC QSFP+-kabeln stöder 40 Gigabit Ethernet-applikationer (4 x 10 GbE) via QSFP+-portar. Det är en kabel med låg effekt och latens som kan bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

QSFP+-fiberkabeln är lättare och mer flexibel än QSFP+-kablar för direktanslutning, vilket gör den idealisk för installation i trånga utrymmen och över längre sträckor. Den är utformad för höghastighetsanslutningar och är utmärkt för punkt-till-punktracknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

SFP-kablar från StarTech.com

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Features

- Ger 40 GbE-anslutningar
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,5 W
- Hot-swappable

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Kabeltyp	Active Optical Cable
Prestanda	Kompatibla nätverk	40 Gbps
	Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Kontakt(er)	Connector A	1 - QSFP+ Med lås Kontakt
	Connector B	1 - QSFP+ Med lås Kontakt
Ström	Strömförbrukning	< 1.5 W (per end)
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	98.4 ft [30 m]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.8 lb [0.4 kg]
	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	9.8 in [24.8 cm]
	Package Width	12.6 in [32 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - QSFP+-kabel
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Produktbredd	0.7 in [18 mm]
	Produkt höjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktlängd	98.4 ft [30 m]
	Produktvikt	11.8 oz [333 g]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.