

QSFP+ DAC kabel - MSA conform - 0,5 m

Product ID: QSFP40GPC05M



De QSFP40GPC05M is een MSA-conforme, direct aansluitbare koperen QSFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik in 40G netwerken. Hij levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit via koperen kabels en is dus een voordelig alternatief zijn voor glasvezelkabels.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen die via QSFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. De kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Deze koperen QSFP+ kabel is 0,5 meter lang en ontworpen voor high-speed verbindingen en dus ideaal voor toepassingen op gemiddelde afstand zoals netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

StarTech.com SFP kabels

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

Features

- Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen voor 40GBASE-T conforme netwerken
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- Hot-swappable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Type kabel	Passive Copper Cable
Prestaties	Compatibele netwerken	40 Gbps
	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Connector(en)	Connector A	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Connector B	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding	Vermogensopname	< 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen	Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
	Kleur	Zwart
Verpakkingsinformatie	Package Height	1 in [25 mm]
	Package Length	12.8 in [32.5 cm]
	Package Width	9.8 in [25 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.9 oz [110 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - QSFP+ kabel
	Breedte product	0.7 in [18 mm]
	Draaddikte	30 AWG
	Gewicht product	3.5 oz [100 g]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Impedantie	100 Ohm
	Lengte product	13.9 in [35.4 cm]
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Product appearance and specifications are subject to change without notice.