

QSFP+ モジュール MSA準拠 40GBASE-LR4準拠光トランシーバ

Product ID: QSFP40LR4ST



MSA準拠QSFP+モジュール。40GBASE-LR4対応のMSA準拠スイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。光ファイバケーブルで最大で10kmの距離に対応し、安定した40GbE接続を提供します。

技術仕様

- **波長:**1270nm - 1330nm
- **最大データ転送レート:**40Gbps
- **タイプ:**シングルモード光ファイバ
- **接続タイプ:**LC接続
- **最大転送距離:**10km
- **MTBF:**1,489,426時間
- **電力消費:**2.5W以下
- **DDM:**対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能なQSFP+光ファイバモジュールです。

StarTech.comがお届けするSFP製品

StarTech.com製のSFPおよびSFP+光トランシーバには、すべて全使用期間保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- ネットワークをリモートセグメントに拡張
- 故障または破損したQSFP+モジュールを交換

Features

- 40GBASE-LR4準拠のネットワークで安定した40GbE接続を提供
- 全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール
- MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠
- 2.5以下の低電力消費
- 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	業界標準	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
性能	DDM	あり
	MTBF	1,489,426時間
	ファイバタイプ	シングル モード
	ファイバ動作モード	フルデュプレックス
	互換性のあるネットワーク	40 Gbps
	最大データ転送速度	40 Gbps
	最大伝達距離	10 km (6.2 mi)
	波長	1270nm to 1330nm
コネクタ	ローカルユニットコネクタ	1 - 光ファイバ LC Duplex メス
電源	消費電力(W)	< 2.5 W
環境条件	保存温度	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	動作温度	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	湿度	5~95% RH
物理的特徴	エンクロージャタイプ	アルミ
	色	シルバー
	製品幅	0.7 in [18.4 mm]
	製品重量	1.4 oz [40 g]
	製品長さ	2.8 in [72 mm]
	製品高さ	0.5 in [13 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	2.7 oz [76 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - QSFP+ トランシーバ

Product appearance and specifications are subject to change without notice.