

Cable QSFP+ a 4x SFP+ de 7m Breakout Adaptador - Latiguillo Activo Óptico Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC7M MSA 40Gb

Product ID: QSFP4X10GA07



Este cable multiconector QSFP+ conecta un solo puerto QSFP+ a cuatro puertos 10G SFP+ y ofrece lo que necesita en la mayoría de sus conexiones de red: un rendimiento fiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.

Este cable activo de fibra óptica o AOC ("Active Optical Cable") es totalmente compatible con las conexiones en caliente, así como con aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits conectadas a través de puertos QSFP+ ("Quad Small Form-Factor Pluggable", conector cuádruple enchufable de factor de forma pequeño). El cable AOC es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa QSFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas.

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable de fibra óptica, de bajo consumo eléctrico y baja latencia, resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto a través de racks, para hasta cuatro dispositivos 10G SFP+.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, el modelo QSFP4X10GA07 es un cable fiable de repuesto para el modelo QSFP-4X10G-AOC7M de Cisco.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilización en aplicaciones mixtas de red Ethernet 40Gb/10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto a través de racks, para hasta cuatro dispositivos

Features

- Compatible 100% con Cisco, equivalente al cable QSFP-4X10G-AOC7M de Cisco
- Alternativa económica a los módulos de fibra óptica
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
- Compatible con las normas de conector SFF-8431, SFF-8432 y SFF-8436
- Bajo consumo eléctrico: < 1W

	Warranty	2 Years
Hardware	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento	Redes Compatibles	40 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
Requisitos de Energía	Consumo de Energía	< 1.5 W (per end)
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	23 ft [7 m]
	Longitud del Producto	23 ft [7 m]
	Peso del Producto	9 oz [256 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	10 oz [282 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+
	Compatible Brand	Cisco
	Conector A	1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	4 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Tipo de Cable	Active Optical Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.