

QSFP+ DAC Twinaxケーブル 7m Cisco QSFP-H40G-ACU7M互換

Product ID: QSFPH40GACU7



Cisco製QSFP-H40G-ACU7M互換QSFP+ダイレクトアタッチケーブル。Cisco®ブランド互換のスイッチやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。

このパッシブDACケーブルは、QSFP+ (Mini-GBIC) ポートに接続する40ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

消費電力と遅延が少ない高速性能を提供するよう設計されたQSFP+ケーブルは、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。ラック内の2点接続やネットワークスイッチ/サーバ接続等、短距離での使用を想定しています。

StarTech.comがお届けするSFPケーブル

StarTech.com製のSFPおよびSFP+ Twinax ケーブルには、すべて全使用期間保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続

Features

- Cisco QSFP-H40G-ACU7Mとの100%互換性を保証
- StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
- 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
- MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠
- 0.7W以下の低消費電力
- ホットスワップ対応

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco®
性能	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
	インピーダンス	100 Ohm
	互換性のあるネットワーク	40 Gbps
コネクタ	最大データ転送速度	40Gbps
	コネクタA	1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ
電源	コネクタB	1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ
	消費電力(W)	< 0.7 W (per end)
環境条件	保存温度	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴	ケーブル長さ	23 ft [7 m]
	ワイヤゲージ	24 AWG
	色	ブラック
パッケージ情報	Package Height	1 in [25 mm]
	Package Length	12.5 in [31.7 cm]
	Package Width	9.8 in [25 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	16.2 oz [458 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - QSFP+ケーブル
	ケーブルタイプ	Active Copper Cable
	製品幅	0.6 in [14 mm]
	製品重量	15.9 oz [451 g]
	製品長さ	23 ft [7 m]
	製品高さ	0.5 in [1.2 cm]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.