

QSFP+ DAC Twinax ケーブル 1m Cisco製QSFP-H40G-CU1M互換

Product ID: QSFPH40GCU1M



Cisco製QSFP-H40G-CU1M互換QSFP+ダイレクトアタッチケーブル。Cisco®ブランド互換のスイッチやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。

このパッシブDACケーブルは、QSFP+ (Mini-GBIC) ポートに接続する10ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

消費電力と遅延が少ない高速性能を提供するよう設計されたQSFP+ケーブルは、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。ネットワークスイッチ/サーバーのラック内2点間接続等、短距離での使用を想定しています。

StarTech.comがお届けするSFPケーブル

StarTech.com製のSFPおよびSFP+ Twinax ケーブルには、すべて全使用期間保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続

Features

- Cisco QSFP-H40G-CU1Mとの100%互換性を保証
- StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
- 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
- MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠
- 0.1W以下の低消費電力
- ホットスワップ対応

| | | |
|------------|------------------|--------------------------------|
| ハードウェア | Warranty | Lifetime |
| | Compatible Brand | Cisco® |
| 性能 | ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル |
| | インピーダンス | 100 Ohm |
| | 互換性のあるネットワーク | 40 Gbps |
| コネクタ | 最大データ転送速度 | 40Gbps |
| | コネクタA | 1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ |
| 電源 | コネクタB | 1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ |
| | 消費電力(W) | < 0.1 W (per end) |
| 環境条件 | 保存温度 | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| | 動作温度 | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| 物理的特徴 | ケーブル長さ | 3.3 ft [1 m] |
| | ワイヤゲージ | 30 AWG |
| | 色 | ブラック |
| パッケージ情報 | Package Height | 0.6 in [15 mm] |
| | Package Length | 9.1 in [23 cm] |
| | Package Width | 8.1 in [20.7 cm] |
| | 工場出荷時(パッケージ)重量 | 2.8 oz [80 g] |
| 箱に含まれているもの | パッケージ内容 | 1 - QSFP+ケーブル |
| | ケーブルタイプ | Passive Copper Cable |
| | 製品幅 | 0.7 in [18 mm] |
| | 製品重量 | 2.5 oz [72 g] |
| | 製品長さ | 3.3 ft [1 m] |
| | 製品高さ | 0.5 in [1.3 cm] |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.