

Cavo QSFP+ a connessione diretta da 3 m - Compatibile con Cisco QSFP-H40G-CU3M

Product ID: QSFPH40GCU3M



Questo cavo QSFP+ 40G offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo twinaxial doppio, a collegamento diretto, che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable).

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemmi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un rack point-to-point.

Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto QSFPH40GCU3M è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo Cisco QSFP-H40G-CU5M.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

Features

- Compatibile al 100% con Cisco, equivalente al cavo Cisco QSFP-H40G-CU3M
- Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- 0,05 mm², impedenza di 100 ohm
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Conforme agli standard per connettori SFF-8436
- Alimentazione a basso consumo: < 1 W

	Warranty	2 Years
Hardware	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Impedenza	100 Ohm
	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
	Reti compatibili	40 Gbps
Alimentazione	Consumo energetico	< 0.1 W (per end)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.5 in [13 mm]
	Colore	Nero
	Diametro filo	30 AWG
	Larghezza prodotto	0.7 in [18 mm]
	Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
	Peso prodotto	9.2 oz [261 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	9.5 oz [268 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo QSFP+
	Compatible Brand	Cisco
	Connettore A	1 - QSFP+ Latch Presa
	Connettore B	1 - QSFP+ Latch Presa
	Tipo cavo	Passive Copper Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.