

Server rack 12U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22"

Product ID: RK1219WALLOH



Il server rack 12U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22" RK1219WALLOH consente il montaggio a parete di server (larghezza 19"), apparecchiature A/V o di rete e presenta un design del rack a cerniera che consente di aprire l'intero frame per una semplice installazione e manutenzione dell'apparecchiatura.

Il rack 12U per montaggio a parete offre un design a 4 staffe per un ulteriore supporto dell'apparecchiatura e una capacità di carico massima di 63 kg. Realizzato in acciaio pressato a freddo SPCC di alta qualità per la massima resistenza e durata, il server rack a giorno per montaggio a parete permette un flusso d'aria ottimale e viene spedito completo di tutte le viti e i dadi ingabbiati necessari per il montaggio dell'apparecchiatura evitando così di doverli acquistare separatamente.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti
- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Features

- Rack 12U per montaggio a parete con cerniera
- Design con cerniera per un agevole accesso ai pannelli posteriori
- TAA compliant for GSA Schedule purchases
- La confezione comprende tutte le viti/dadi necessari per il montaggio dell'attrezzatura sul rack
- Il design a giorno offre un flusso d'aria aggiuntiva
- Design con 4 staffe per una maggiore stabilità
- Struttura resistente in acciaio pressato a freddo (SPCC)

Hardware	Warranty	Lifetime
	Adjustable Mounting Rails	No
	Altezza U	12U
	Blocco a chiave	No
	Gestione cavi	No
	Ladder Offset	0.7 in [18 mm]
	Ladder Type	L-Shape
	Montabile a parete	Sì
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	48 - 10-32
	Ruote orientabili	No
	Standard del settore	EIA-310-D EIA RS310-D
	Tipo frame	A giorno
	Tipo rack	2 staffe
	Tipo sportello anteriore	Aperto
	Tools Included	No
	U Markings	No
	Ventola/e	No
	Prestazioni	Weight Capacity (Stationary)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	25.5 in [647 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	21.9 in [556 mm]
	Lunghezza prodotto	23.6 in [600 mm]
	Peso prodotto	39 lb [17.6 kg]
	Profondità interna	19.9 in [505 mm]
	Spessore enclosure	0.1 in [2 mm]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
	Peso spedizione (confezione)	45.7 lb [20.7 kg]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Rack per montaggio a parete con cerniera
		48 - #10-32 viti pannello UNF
		48 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.