

12U väggmonterat serverrackskåp - 33.3 tum (84,8 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Product ID: RK1232WALHM



Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med den här 12U-servern eller nätverksrackskåpet i ett säkert skåp med bakre gångjärnsupphängd dörr för lätt åtkomst till utrustningen. Skåpet har justerbart monteringsdjup från 7,6 till 60,4 cm för att garantera en säker förvaringslösning för din väggmonterade utrustning.

För säker och stadig montering av tung utrustning har det här racket 4 stolpar med stöd för en sammanlagd vikt av upp till 90 kg per U, mer än rack med bara 2 stolpar.

Spara plats i kontoret eller i serverrummet

Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Vägghängningen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

Enkel åtkomst av dina servrar och din nätverksutrustning.

Det väggmonterade skåpet är gångjärnsupphängt för att underlätta åtkomst till utrustning och kablar. Genom att vända skåpet 180 grader vid installationen kan du ändra gångjärnets riktning så att skåpet svänger ut från vänster eller höger efter behov.

12U-nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbtölningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet.

För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller fästa dem på racket. Det självfästade tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Skydda din utrustning

Serverhyllans hölje har en robust stålkonstruktion, med låsbara dörrar vid alla ingångar. Höljet är 84,8 cm djupt för maximal kompatibilitet vid rackmontering av djupare utrustning.

Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.

Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare rackets monteringshål placerade 40 cm isär.

RK1232WALHM täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vägghäng din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Features

- Spara plats genom väggmontering av dina servrar eller nätverksutrustning
- Problemfri åtkomst med gångjärnsupphängt skåp.
- Säkra din viktiga utrustning med ett låsbart skåp
- Lätt installation av utrustningen med justerbara monteringskenor
- Passar för rackmonterad utrustning med djup på upp till 60,9 cm.
- 1U hylla och krok-och-ögla-kabelband medföljer

Hårdvara	Warranty	5 Years
	Bakre dörr	Stål
	Främre dörr	Stålnät
	Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
	Hylltyp	4 stag
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
	Kylningsalternativ	Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
	Mounting Hole Types	Gångat hål
		Kvadrat (för burmutter)
	Profil monteringsckenor	L-Shape
	Ramtyp	Inneslutet skåp
	Side Panel Features	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
	Sidopaneler	Stålnät
	Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
Inbyggd kabelhantering		
Jordningsklack(ar)		
Ships Fully Assembled		
U-markeringar		
	Kan monteras på väggen	
	U-höjd	12U
	Väggmonterbar	Ja
Prestanda	Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende	Bakre dörrfunktioner	Säkert nyckellås
	Färg	Svart
Product Measurements	Inre bredd	23.4 in [59.5 cm]
	Inre djup	33.4 in [84.8 cm]
	Maximalt monteringsdjup	23.8 in [60.5 cm]
	Minsta monteringsdjup	2.4 in [6 cm]
	Produktbredd	24 in [61 cm]

	Produkt höjd	25.2 in [64 cm]
	Produkt längd	33.6 in [85.4 cm]
	Produkt vikt	99.7 lb [45.1 kg]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	130.4 lb [59 kg]
	Package Height	30.9 in [78.5 cm]
	Package Length	25.2 in [64 cm]
	Package Width	35 in [89 cm]
	Platt paket (montering krävs)	Nej
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - väggmonteringsinfattning 1 - 1U hylla 1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning 50 - 12-24 korgmuttrar 50 - 12-24 skruvar 2 - dörrnycklar 2 - nycklar till sidopanel 1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.