

Gabinete Rack de Servidores de 12U para Montaje en Pared - con 12 Pulgadas de Profundidad - de Marco Abierto

Product ID: RK12WALLO



Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 12U de espacio de almacenamiento, para ahorrarle espacio y facilitar la organización de su equipo. El rack de equipo soporta un peso de 90kg.

Fácil y sencilla instalación

El rack para equipo de red tiene un fondo de 30,4cm, lo cual resulta ideal en espacios más pequeños. De fácil instalación, con agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre sí, lo cual resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de pared estándar. El rack para montaje en pared viene empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte y reduce los gastos de envío.

Ahorre espacio

Puede instalar el rack de marco abierto donde el espacio sea limitado, como la pared de una sala de servidores, una oficina o encima del marco de una puerta, a fin de expandir su espacio de trabajo y garantizar el fácil acceso a su equipo.

Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento

Gracias al sistema de marco abierto, el rack de servidores permite el enfriamiento pasivo del equipo. Además, el marco abierto facilita el acceso y la configuración del equipo, lo cual le permite la máxima productividad.

El modelo RK12WALLO está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados
- Permite instalar componentes de transmisión o distribución de Audio y Vídeo
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización

Features

- Ahorre espacio mediante el montaje de su equipo en la pared
- Fácil instalación con agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre sí para ajustarse a los agujeros con taco de pared estándar
- Empaquetado en una caja plana, para facilitar su transporte
- El diseño de marco abierto permite el enfriamiento pasivo del equipo

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Hardware | Warranty | 5 Years |
| | Altura U | 12U |
| | Características especiales | Ensamblaje Sencillo |
| | | Marcas de U |
| | | Montaje en Pared |
| | Estándares Industriales | EIA/ECA-310-E |
| | Montaje en Pared | Sí |
| | Perfil para carriles de montaje | En G |
| | Tipo de Marco | Rack Abierto |
| Tipo de rack | 2 postes | |
| Tipos de Perforaciones de Montaje | | Cuadrado (para tuerca enjaulada) |
| Rendimiento | Capacidad de Carga | 198.9 lb [90 kg] |
| Características Físicas | Color | Negro |
| | Material de Fabricación | Acero |
| Medidas del Producto | Altura del Producto | 25.2 in [64.1 cm] |
| | Ancho del Producto | 19.8 in [50.4 cm] |
| | Longitud del Producto | 12 in [30.5 cm] |
| | Peso del Producto | 19.1 lb [8.7 kg] |
| | Profundidad Máxima de Montaje | 12 in [30.5 cm] |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 5.1 in [13 cm] |
| | Ancho de la Caja | 20.9 in [53 cm] |
| | Longitud de la Caja | 26.4 in [67 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 24.3 lb [11 kg] |
| | Sin Armar (Requiere Ensamblaje) | Sí |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 48 - Tornillos M6 |
| | | 48 - Tuercas Enjauladas M6 |
| | | 48 - Arandelas |
| | | 16 - Tornillos de Montaje |
| | | 2 - Carriles Verticales |
| | | 2 - Soportes Horizontales |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.