

Armario Rack de Servidores de 18U con 31 Pulgadas de Profundidad

Product ID: RK1833BKM



Este rack de servidores ofrece 18U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro armario para guardar dispositivos estándar de 19 pulgadas aptos para montaje en rack, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). El rack es compatible con equipos conformes a EIA-310 y con capacidad total de carga de 450kg.

Sencilla instalación del equipo

Este rack ha sido diseñado con diversas características que le permiten incorporar de forma fácil muchos equipos. Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del carril de 76,2mm a 780mm, a fin de garantizar la compatibilidad con su equipo estándar para montaje en rack. La opción de ampliar el fondo permite además gestionar más cables y equipos de administración de consumo de energía detrás de su equipo. Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 3 metros de sujetacables de gancho y bucle que facilitan mantener amarrados de forma ordenada, ya sea entre sí o al rack, sus cables. El material de autoagarre se puede cortar a cualquier tamaño: solución práctica para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

El rack tiene aberturas con cubierta en los paneles de techo y suelo, los cuales facilitan pasar los cables tanto dentro, como fuera del armario, con el fin de organizarlos de manera discreta. El rack también tiene pestañas para conexión a tierra que le ofrecen protección adicional a su equipo. Este rack también incluye una bandeja 1U que ofrece una superficie estable para colocar equipos no aptos para montaje en rack o para guardar sus herramientas.

Con el fin de facilitar su instalación, el rack viene totalmente ensamblado.

Proteja de forma segura su equipo

Para mantener seguro su equipo de montaje en rack, el diseño incluye puertas frontal y trasera de malla con cierre. Las puertas de malla armonizan con cualquier sala de servidores y permiten enfriamiento pasivo. Las puertas también son reversibles, lo cual le permite elegir a qué lado del rack se abrirá la puerta, a fin de ajustarse a los requisitos de espacio de su sala de servidores.

El rack también tiene paneles laterales extraíbles con cierres de fácil desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo, a la vez que lo mantiene seguro.

Capacidad máxima de maniobra/movimiento, gracias a las ruedas incluidas

El armario incluye ruedas para facilitar el acceso al equipo instalado en la parte trasera, a la vez que permite movilidad del rack en su oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del rack se ajusta a puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones.

El modelo RK1833BKM está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Instálelo en tiendas de tecnología y talleres de reparación que tienen un espacio limitado y suelen tener equipo cuyo montaje requiera seguridad
- Instale servidores para montaje en rack, conmutadores KVM, equipos de redes y consolas de armarios
- Aloje equipo de audio y vídeo para montaje en rack cuando realice transmisiones en vivo en su sala de edición o estudio televisivo

Features

- Fácil instalación de su equipo para montaje en rack
- Mantenga su equipo para montaje en rack seguro, gracias a las puertas con cierre
- Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
- Instale el equipo en la parte superior del rack, con un panel de techo que incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas.
- Agujeros tanto en la parte frontal, como lateral, sirven para acoplarse a diferentes tipos de equipos
- Incluye bandeja 1U y sujetacable de gancho y bucle

Hardware	Warranty	5 Years
	Altura U	18U
	Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
	Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
	Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
		Gestor de cables integrado
		Ruedas (Incluidas)
		Lengüeta(s) para conexión a tierra
		Patas niveladoras
		Se envía totalmente ensamblado
		Marcas de U
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	Montaje en Pared	No
	Mounting Rail Profile	L-Shape
	Opciones de enfriamiento	Four Optional Fans: 120 mm
	Rear Door Features	Candado con llave, con puerta trasera reversible y removible
	Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero	
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero	
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero	
Tipo de rack	4 postes	
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)	
Rendimiento	Capacidad de Carga (Estacionario)	994.5 lb [450 kg]
Observaciones / Requisitos	Nota	Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
Características Físicas	Color	Negro
Medidas del Producto	Altura con Ruedas	38.6 in [98 cm]
	Altura del Producto	35.6 in [90.5 cm]
	Ancho del Producto	23.6 in [60 cm]

	Ancho Interno	23.5 in [59.6 cm]
	Longitud del Producto	33.7 in [85.5 cm]
	Peso del Producto	130.3 lb [59 kg]
	Profundidad Interna	33.5 in [85.1 cm]
	Profundidad Máxima de Montaje	29.5 in [75 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	2.4 in [6 cm]
Información de la Caja	Altura de la Caja	3.6 ft [1.1 m]
	Ancho de la Caja	25 in [63.5 cm]
	Longitud de la Caja	35.4 in [90 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	144.4 lb [65.3 kg]
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Armario Rack
		1 - Estante 1U Fijo
		1 - Rollo de 3m de Gancho y Bucle
		2 - Llaves de Panel Lateral
		2 - Llaves de Puerta
		75 - Tornillos M6
		75 - Tuercas Jaula M6

Product appearance and specifications are subject to change without notice.