

Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Product ID: RK2236BKF



Ce rack de serveur fournit un espace de stockage de 22 unités de rack (22U) dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de charge totale de 800 kg .

Installation simplifiée des équipements

Ce rack a été conçu avec différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements.

Grâce aux rails de montage ajustables, vous pouvez facilement modifier la profondeur du rail jusqu'à 73 cm. Ces rails assurent la large compatibilité de l'armoire avec votre équipement standard montable en rack. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.

Le rack comporte des ports brossés sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en toute discrétion. Les panneaux supérieur et inférieur sont amovibles à des fins de personnalisation de votre configuration. Le rack comporte également des pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement.



Offrez la meilleure protection possible à votre équipement tout en le gardant à portée de vue

Pour garantir une visibilité totale de votre équipement dans une armoire sécurisée, ce rack dispose d'une élégante fenêtre en verre sur la porte avant. Cette porte en verre s'intègre harmonieusement dans les salles de serveurs et vous permet de surveiller votre équipement facilement et en toute liberté, sans avoir à ouvrir votre rack.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles avec des mécanismes de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité de l'installation.



Faites des économies grâce à l'expédition compacte et économique

L'armoire est emballée à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire significativement les frais de livraison. De plus, grâce à cet emballage à plat peu encombrant, vous pouvez facilement stocker l'armoire en attendant un déploiement ultérieur.

Maniabilité maximale, avec des roulettes incluses

L'armoire dispose de roulettes qui garantissent un accès simplifié à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.



Assurez-vous que votre équipement fonctionne à une température optimale

La porte arrière du rack est grillagée, et la porte avant en verre comporte des aérations, ce qui optimise la circulation de l'air pour un refroidissement passif économique et garantit le fonctionnement de votre équipement à une température optimale.

Le panneau supérieur présente des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages pour des points de montage supplémentaires si vous projetez d'ajouter des équipements en haut de votre rack.

Le modèle RK2236BKF bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique gratuite.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilisation dans des espaces restreints nécessitant des racks sécurisés, comme des vitrines de magasins spécialisés ou des centres de réparation
- Serveurs montés en rack, commutateurs KVM, équipement de gestion de réseau et consoles d'armoire
- Fixez l'équipement dans un boîtier pour des applications robustes exigeant une certaine mobilité, comme les salles de montage audio/vidéo et les studios de diffusion de radio ou de télévision

Features

- Augmentez la visibilité et la sécurité avec une porte en verre
- Installation de l'équipement en toute simplicité
- Réduisez les frais d'expédition avec un rack emballé à plat
- Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
- Fixez l'équipement en haut du rack avec un panneau supérieur présentant des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages
- Assemblage facile sur le lieu d'installation pour un déploiement rapide
- Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement

Matériel	Warranty	Lifetime
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	Non
	Back Door Key Lock	Oui
	Back Door Reversible and/or Removable	Amovable
	Fixation sur le mur	Non
	Front Door Reversible and/or Removable	Amovable
	Gestion de câbles	Non
	Hauteur U	22U
	Ladder Offset	0 in [0 mm]
	Ladder Type	G-Shape G-Shape offset: 0.31 in [8 mm]
	Mounting Holes	Square
	Normes de l'industrie	EIA-310-D
		DIN41491 Part I
		EIA RS310-D
		IEC297-2
	Number and Type of Included Cage Nuts	20 - M6
	Roulettes	Inclus
	Side Panel(s) Key Lock	Oui
	Tools Included	Non
	Touche de verrouillage	Oui
	Type de cadre	Armoire fermée
	Type de panneau arrière	Aluminium
Type de panneau latéral	Aluminium	
Type de porte avant	Glass	
Type de rack	4 montants	
U Markings	Oui	
Ventilateur(s)	Non	
Performance	Weight Capacity (Stationary)	1768 lb [800 kg]

Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Epaisseur du boîtier	0.1 in [1.5 mm]
	Hauteur avec roulettes	46.6 in [1183 mm]
	Hauteur du produit	43.8 in [1112 mm]
	Hauteur interne	40.5 in [1028.7 mm]
	Largeur du produit	23.7 in [603 mm]
	Largeur interne	22.8 in [580 mm]
	Longueur du produit	39.6 in [1005 mm]
	Poids du produit	138.3 lb [62.6 kg]
	Profondeur de montage maximal	32.7 in [830 mm]
	Profondeur de montage minimale	5.5 in [140 mm]
	Profondeur interne	39 in [990 mm]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Emballage à plat	Oui
	Poids brut	151.8 lb [68.7 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Panneaux supérieurs et inférieurs 1 - Panneau gauche, droit et cadre 4 - Joints 8 - Capuchons d'angle 4 - Roulettes 3 - Jeux de clés 1 - Clé Allen 1 - Kit de vis de montage (M4, M5, M6, M8) 20 - Vis et Écrous M6 4 - Pieds réglables

Product appearance and specifications are subject to change without notice.