

26HE Wandmontage Server Rack - bis zu 51cm tief - Gehäuse mit Scharnier

Product ID: RK2620WALHM



Mit diesem 26HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte in einem sicheren Gehäuse an der Wand montieren, das hinten über ein Scharnier für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte verfügt. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 7,6 bis 51 cm und ist eine robuste Aufbewahrungslösung für Ihre Rackgeräte.

Dieses Rack bietet mit 4-Pfosten-Montage Stabilität für Ihre schwersten Geräte und kann mit einer Gesamtkapazität von bis zu 90 kg mehr Gewicht pro HE als 2-Pfosten-Racks tragen.

Sparen Sie in Ihrem Büro oder Serverraum Platz

Sparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte oder für die Lagerung Ihrer Werkzeuge schafft.

Greifen Sie einfach auf Ihre Server und Netzwerkgeräte zu

Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht einfachen Zugriff auf Ihre Geräte und Kabel und verfügt über ein Scharnier auf der Rückseite, um das Gehäuse von der Wand wegzuklappen. Durch Drehen des Gehäuses um 180 Grad bei der Montage können Sie die Richtung des Scharniers umdrehen, sodass das Gehäuse je nach Wunsch nach links oder rechts aufklappt.

Der 26HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbar und umdrehbare Vorderklappe und entfernbar Seitenpanele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten.

Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

Sicherer Schutz Ihrer Geräte

Dieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.

Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.

Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.

Das RK2620WALHM wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Montieren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Auslagen in Technikläden oder Reparaturcenter direkt an der Wand
- Montieren Sie das Rack in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack mit voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern

Features

- Sparen Sie Platz durch die Wandmontage Ihrer Server und Netzwerkgeräte
- Problemloser Zugang dank schwenkbarem Schrank
- Sichern Sie Ihre geschäftskritischen Geräte mit einem versperrbaren Gehäuse
- Installieren Sie Ihre Geräte einfach mit verstellbaren Montageschienen
- Maximieren Sie die Kompatibilität, indem Sie die Montageschienen gegen Schienen mit eckigen Löchern für Käfigmuttern oder 12-24-Gewindelöcher tauschen
- 1HE-Regalboden und shelf und Klettverschluss-Kabelbinder enthalten

Hardware	Warranty	5 Years
	Backdoor-Typ	Massiver Stahl
	Front Door Reversible and/or Removable	Entnehmbar
		Reversible
	Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
	Rack-Typ	4-Pfosten
	Rahmentyp	Geschlossener Schrank
	Schlüsselsperre	Ja
	Style	Wandmontage
U-Höhe	26U	
Wandmontierbar	Ja	
Leistung	Weight Capacity (Stationary)	198.9 lb [90 kg]
Physische Eigenschaften	Externe Breite	23.6 in [60 cm]
	Externe Höhe	47 in [119.3 cm]
	Externe Tiefe	21.7 in [55.2 cm]
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Interne Breite	23.4 in [59.5 cm]
	Interne Höhe	49.6 in [125.9 cm]
	Interne Tiefe	21.1 in [53.6 cm]
	Max. Montagetiefe	16.1 in [41 cm]
	Min. Montagetiefe	2.4 in [6 cm]
	Produktbreite	23.6 in [60 cm]
	Produktgewicht	163.5 lb [74 kg]
	Produkthöhe	49.6 in [125.9 cm]
Produktlänge	21.7 in [550 mm]	
Verpackungsinformationen	Flache Verpackung	Ja
	Versandgewicht (Verpackung)	165.8 lb [75 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Gehäuse für die Wandmontage
		1 - 1HE-Einschub
		1 - Rolle von Klettverschluss-Befestiger

104 - 12-24 Käfigmuttern

104 - 12-24 Schrauben

2 - Türschlüssel

2 - Seitenwandschlüssel

1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.