

## Armadio per Server Rack Montabile a Parete 26U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità

Product ID: RK2620WALHM



Grazie a questo armadietto rack per server o dispositivi di rete 26U, è possibile montare a parete le apparecchiature conformi alla specifica EIA-310, installandole un box esterno che offre la massima protezione ed è dotato di uno sportello posteriore a cerniera per un accesso semplificato. La profondità a cui viene installato il box esterno può essere regolata da 7,6 cm a 50 cm, per ottenere una soluzione di stoccaggio affidabile delle apparecchiature montate in rack.

Anche le apparecchiature più pesanti sono sorrette in modo stabile e sicuro, poiché il rack è dotato di 4 staffe in grado di sostenere complessivamente una capacità di carico per U fino a 90 Kg, superiore a quella dei rack a 2 staffe.

## **Per risparmiare spazio in ufficio o nella sala server**

Il montaggio a parete, che consente di liberare spazio prezioso sul pavimento, rende questo box esterno perfetto per ottimizzare la disposizione delle apparecchiature in un'aula scolastica, in un punto vendita, in una sala server o in un ufficio. Il rack include anche un ripiano 1U che offre una superficie stabile su cui riporre la strumentazione o collocare le apparecchiature che non possono essere montate in rack.

## **Facile accesso ai server e ai dispositivi di rete**

Il rack per dispositivi di rete è dotato di una cerniera posteriore che consente di ruotarlo e distanziarlo dalla parete per accedere con facilità alle apparecchiature e ai cavi. Capovolgendo il box esterno di 180 gradi al momento dell'installazione, è possibile invertire la direzione della cerniera in modo che si apra da destra o da sinistra, come si preferisce.

I pannelli laterali e lo sportello anteriore reversibile dell'armadietto per dispositivi di rete 26U sono dotati di un meccanismo a rilascio rapido che consente di rimuoverli per accedere agevolmente alle apparecchiature. Inoltre, tutti gli sportelli e i pannelli del rack sono dotati di un sistema di blocco indipendente, che assicura che i dispositivi siano sempre al sicuro.

Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione, avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.

## **Protezione efficace delle apparecchiature**

Il box esterno per server rack ha una struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti e dotata di sportelli chiusi a chiave in corrispondenza di tutti i punti di accesso. Le guide di montaggio del rack permettono di utilizzare sia i dadi a gabbia per fori quadrati che le viti filettate, per un'installazione semplice e rapida delle apparecchiature.

Il sistema di raffreddamento passivo dell'armadietto/server rack, realizzato grazie agli sportelli a rete e ai pannelli superiori e inferiori ventilati, assicura il massimo ricircolo d'aria e permette alle apparecchiature di funzionare a una temperatura ottimale.

Al fine di garantire un'installazione semplice ma affidabile, i fori per il montaggio del rack sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, consentendo l'utilizzo dei montanti per un ancoraggio sicuro.

Il prodotto RK2620WALHM è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Installazione dei server e dei dispositivi di rete a filo della parete negli ambienti dove lo spazio è limitato, come i centri di riparazione e le vetrine dei negozi di informatica ed elettronica
- Da installare nei piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni
- Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back office o IDF

## Features

- Consente di montare a parete i server o i dispositivi di rete per risparmiare spazio
- Ships flat packed and requires assembly
- Ripiano 1U e fascette per cavi con chiusura a strappo inclusi
- Accesso agevole grazie alla struttura a cerniera
- Box esterno con chiusura a chiave per la protezione delle apparecchiature più importanti
- Installazione semplificata delle apparecchiature grazie alle guide di montaggio regolabili
- Massima compatibilità grazie alle guide di montaggio con fori quadrati per dadi a gabbia o fori 12-24 filettati

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	Sì
	Altezza U	26U
	Blocco a chiave	Sì
	Front Door Reversible and/or Removable	Rimovibile
		Reversible
	Ladder Type	L-Shape
	Montabile a parete	Sì
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	104 - 12-24
	Ruote orientabili	Opzionale
	Side Panel(s) Key Lock	Sì
	Side Panels Reversible and/or Removable	Reversible
		Rimovibile
	Standard del settore	EIA-310-D
	Style	Montaggio a parete
	Tipo frame	Armadio montato
	Tipo pannello laterale	Maglie in acciaio
	Tipo rack	4 staffe
	Tipo sportello anteriore	Maglie in acciaio
	Tipo sportello posteriore	Acciaio resistente
	Tools Included	No
U Markings	Sì	
Ventola/e	Opzionale	
Ventole	4 - 120 mm	
<b>Prestazioni</b>	Weight Capacity (Stationary)	198.9 lb [90 kg]
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza esterna	47 in [119.3 cm]

	Altezza interna	49.6 in [1259 mm]
	Altezza prodotto	49.8 in [1265 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza esterna	23.6 in [60 cm]
	Larghezza interna	23.4 in [595 mm]
	Larghezza prodotto	22.8 in [580 mm]
	Lunghezza prodotto	21.7 in [552 mm]
	Peso prodotto	163.5 lb [74 kg]
	Profondità di montaggio massima	16.1 in [410 mm]
	Profondità di montaggio minima	2.4 in [60 mm]
	Profondità esterna	21.7 in [55.2 cm]
	Profondità interna	21.5 in [54.5 cm]
	Spessore enclosure	0.1 in [2 mm]
	Tipo enclosure	Acciaio
<b>Informazioni confezione</b>	Imballaggio piatto	No
	Peso spedizione (confezione)	165.8 lb [75 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - box esterno per il montaggio a parete  1 - ripiano da 1U 1 - rotolo di tessuto per cavi con chiusura a strappo 104 - dadi a gabbia 12-24 104 - viti 12-24 2 - chiavi porte 2 - chiavi pannello laterale 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.