

Armario Rack de Servidores de 6U para Montaje en Pared - con 16,9 Pulgadas (37,5cm) de Profundidad

Product ID: RK616WALM



Este armario 6U para racks de servidores le permite instalar sus equipos compatibles con la norma EIA-310 en una pared. La caja tiene una profundidad de montaje de 37,5cm y capacidad máxima de carga de de 90kg.

Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores

Ahorre valioso espacio en el suelo gracias al montaje en pared de la caja. El diseño para montaje en pared de esta caja resulta ideal para optimizar el almacenamiento de su equipo en un aula de clases, tienda de venta minorista, sala de servidores u oficina. Este rack también incluye una bandeja 1U que ofrece una superficie estable para colocar equipos no aptos para montaje en rack o para guardar sus herramientas.

Instale fácilmente sus servidores y equipo de redes

El rack para montaje en pared facilita la instalación de su equipo, con carriles de montaje de 2 postes, los cuales se pueden colocar como prefiera para obtener más espacio en la parte frontal o trasera de la caja, según sus requisitos.

El armario 6U para redes incluye una puerta frontal reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno con mecanismos de rápido desbloqueo, a fin de acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel del rack tiene un candado independiente, lo cual garantiza la seguridad de su equipo. El rack de servidores para montaje en pared también incluye todos los tornillos y tuercas enjauladas de montaje necesarios para instalar su equipo en el rack, lo cual le ahorra tiempo, molestias y gastos de hardware de montaje.

Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 3 metros de sujetacables de gancho y bucle que facilitan mantener amarrados de forma ordenada, ya sea entre sí o al rack, sus cables. El material de autoagarre se puede cortar a cualquier tamaño: solución práctica para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

Proteja de forma segura su equipo

La caja de este rack de servidores tiene una fabricación de servicio pesado, con puertas con seguro en todas las entradas. Para una instalación sencilla del equipo, los carriles de montaje del rack se pueden cambiar para utilizarlos con agujeros cuadrados y tuercas enjauladas o carriles roscados.

Para garantizar que su equipo se mantiene en funcionamiento a una temperatura óptima, el armario/rack para servidores permite el enfriamiento pasivo. Tiene puertas con malla y paneles superior e inferior con aberturas de ventilación que facilitan la máxima circulación del aire.

Para un montaje sencillo y resistente, los agujeros de montaje del rack están situados a 40cm entre sí, a fin de poder fijarlo de forma segura a una pared mediante tacos.

El modelo RK616WALM está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Instale al ras en una pared su equipo de servidores y redes, en espacios estrechos, como mostradores de tiendas de productos tecnológicos o talleres de reparación
- Instale el rack en su entorno de pequeña oficina, donde no haya espacio para un rack de tamaño grande
- Organice sus cables o equipo en el armario de la red, de los cables, área de operaciones o del cuadro de distribución intermedio (IDF)

Features

- Ahorre espacio mediante el montaje en pared de sus servidores o equipo de redes
- Totalmente ensamblado de fábrica e incluye bandeja 1U y sujetacable (3 metros) de gancho y bucle
- Instale fácilmente su equipo gracias a los carriles de montaje ajustable de 2 postes
- Asegure su equipo esencial con una caja con seguro (candado)
- Obtenga la máxima compatibilidad cambiando los carriles de montaje entre los agujeros para tuercas enjauladas o los agujeros 12-24 roscados

Hardware	Warranty	5 Years
	Altura U	6U
	Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
	Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
	Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
		Gestor de cables integrado
		Lengüeta(s) para conexión a tierra
		Se envía totalmente ensamblado
		Marcas de U
		Montable en pared con bisagras de acceso trasero
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	Montaje en Pared	Sí
	Opciones de enfriamiento	Four Optional Fans: 120 mm
	Perfil para carriles de montaje	En L
	Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero	
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero	
Tipo de rack	2 postes	
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)	
	Agujero roscado	
Rendimiento	Capacidad de Carga	198.9 lb [90 kg]
Observaciones / Requisitos	Nota	Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
Características Físicas	Color	Negro
Medidas del Producto	Altura del Producto	14.6 in [37.1 cm]
	Ancho del Producto	23.6 in [60 cm]
	Ancho Interno	23.4 in [59.4 cm]
	Longitud del Producto	17.7 in [45 cm]
	Peso del Producto	38.9 lb [17.6 kg]
	Profundidad Interna	17.7 in [45 cm]

	Profundidad Máxima de Montaje	14.8 in [37.5 cm]
Información de la Caja	Altura de la Caja	17.7 in [45 cm]
	Ancho de la Caja	20.7 in [52.5 cm]
	Longitud de la Caja	26.6 in [67.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	43.3 lb [19.6 kg]
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - caja-para-montaje-en-pared
		1 - bandeja 1U
		1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
		24 - tuercas enjauladas 12-24
		24 - tornillos 12-24
		2 - llaves de la puerta
		2 - llaves para el panel lateral
	1 - Manual de Instrucciones	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.