

8HE 55cm tiefes offenes Server-Rack zur Wandbefestigung, mit Scharnier

Product ID: RK819WALLOH



Das 8U 22-Zoll offene Server-Rack mit Scharnier zur Wandmontage RK819WALLOH ermöglicht die Montage Ihrer (19 Zoll breiten) Server, A/V- oder Netzwerkgeräte und bietet ein Rackdesign mit Scharnier, wodurch der gesamte Rahmen für eine einfache Installation und Wartung der Geräte geöffnet werden kann. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das 8U-Wandmontage-Rack verfügt über ein 4-Pfosten-Design zur zusätzlichen Abstützung Ihrer Geräte für eine maximale Traglast von 63 kg. Das offene Server-Rack zur Wandmontage besteht aus hochwertigem kaltgewalztem SPCC-Stahl für hohe Stützfestigkeit und Strapazierbarkeit, ermöglicht eine maximale Luftzirkulation und wird komplett mit allen Rack-Schrauben und Käfigschrauben, die für die Montage der Geräte benötigt werden, geliefert, sodass sie nicht separat erworben werden müssen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

Features

- 8U-Wandmontage-Rack, mit Scharnier
- Design mit Scharnier für einfachen Zugang zu rückwärtigen Panels
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- 4-Pfosten-Design für zusätzliche Stabilität
- Offenes Design ermöglicht zusätzliche Luftzirkulation
- Alle für die Rack-Montage benötigten Schrauben/Muttern sind im Lieferumfang enthalten
- Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem SPCC-Stahl

Hardware	Warranty	Lifetime
	Adjustable Mounting Rails	Nein
	Frontdoor-Typ	Offen
	Industrienormen	EIA-310-D EIA RS310-D
	Kabelmanagement	Nein
	Ladder Offset	0.7 in [19 mm]
	Ladder Type	L-Shape
	Lüfter	Nein
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	24 - 10-32
	Rack-Typ	4-Pfosten
	Rahmentyp	Open Frame
	Rollen	Nein
	Schlüsselsperre	Nein
	Tools Included	Nein
	U Markings	Nein
	U-Höhe	8U
Wandmontierbar	Ja	
Leistung	Weight Capacity (Stationary)	140 lb [63.4 kg]
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusestärke	0.1 in [2 mm]
	Gehäusetyp	Stahl
	Min. Montagetiefe	19.8 in [502 mm]
	Produktbreite	21.9 in [555 mm]
	Produktgewicht	33.3 lb [15.1 kg]
	Produkthöhe	19.2 in [488 mm]
Produktlänge	23.7 in [603 mm]	
Verpackungsinformationen	Flache Verpackung	Nein
	Versandgewicht (Verpackung)	39.1 lb [17.7 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Wandmontage-Rack, mit Scharnier

32 - #10-32 UNF-Blendschrauben

32 - #10-32 UNF-Käfigmuttern

1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.