

## Rack serveur 9U à montage mural - Boîtier armoire serveur - Jusqu'à 43,1 cm de profondeur

Product ID: RK9WALM



Cette armoire rack serveur 9U vous permet de monter votre équipement conforme à la norme EIA-310 au mur. Le boîtier dispose d'une profondeur de montage ajustable de 7,6 cm à 43 cm et propose une capacité de charge maximale de 90 kg.

### Gagnez de l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs

Économisez de l'espace au sol en montant le boîtier au mur. La conception à montage mural fait de ce boîtier la solution idéale pour optimiser le stockage de l'équipement dans votre salle de classe, boutique, salle de serveurs ou bureau. Ce rack inclut également une étagère 1U qui fournit une surface stable idéale pour stocker vos outils ou placer l'équipement non montable en rack.

## Installez facilement vos serveurs et votre équipement réseau

Le rack réseau à montage mural facilite l'installation de votre équipement grâce à des rails de montage à deux montants qui peuvent être positionnés pour créer plus d'espace à l'avant ou l'arrière du boîtier en fonction de vos besoins.

L'armoire réseau 9U dispose d'une porte avant amovible et réversible et de panneaux latéraux amovibles, chacun avec des mécanismes de verrouillage rapide, de sorte que vous puissiez facilement accéder à votre équipement. De plus, les portes et les panneaux du rack sont équipés d'un verrouillage indépendant pour la sécurité de votre équipement. Le rack serveur à montage mural inclut également tous les écrous cage et vis de fixation dont vous aurez besoin pour accueillir votre équipement, ce qui vous permet de gagner du temps et d'éviter tout problème lié au matériel de montage.

Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.

## Protégez et assurez la sécurité de votre équipement

Ce boîtier rack serveur dispose d'une construction en acier extra-robuste, avec portes verrouillables pour toutes les entrées. Pour simplifier l'installation de l'équipement, les rails de montage du rack peuvent être configurés avec des orifices carrés et des écrous cage, ou des rails perforés.

Pour vous assurer que votre équipement fonctionne à une température optimale, l'armoire serveur utilise un refroidissement passif. Il est équipé de portes grillagées et de panneaux supérieurs et inférieurs ventilés pour optimiser la circulation de l'air.

Pour un montage simple et robuste, les trous de montage du rack sont écartés de 40 cm, ce qui vous permet de le fixer facilement au mur.

Le modèle RK9WALM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Fixez votre serveur et votre équipement réseau au mur dans les espaces exigus comme les boutiques technologiques ou les centres de réparation
- Installez le rack dans votre environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante
- Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF

## Features

- Gagnez de l'espace en montant vos serveurs ou votre équipement réseau au mur
- Livré entièrement assemblé et fourni avec une étagère 1U et un attache-câble à boucles auto-agrippantes de 3 mètres
- Installez facilement votre équipement grâce aux rails de montage à deux montants
- Placez votre équipement essentiel dans un boîtier verrouillé
- Optimisez la compatibilité en échangeant les rails de montage entre les orifices à écrous cage carrés ou les orifices 12-24 perforés

<b>Matériel</b>	Warranty	5 Years
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	Oui
	Fixation sur le mur	Oui
	Front Door Reversible and/or Removable	Amovable
		Reversible
	Hauteur U	9U
	Ladder Type	L-Shape
	Mounting Holes	Square
	Normes de l'industrie	EIA-310-D
	Number and Type of Included Cage Nuts	36 - 12-24
	Options de fixation	Support mural
	Roulettes	En option
	Side Panel(s) Key Lock	Oui
	Side Panels Reversible and/or Removable	Non
		Amovable
	Style	Support mural
	Tools Included	Non
	Touche de verrouillage	Oui
	Type de cadre	Armoire fermée
	Type de panneau latéral	Maille d'acier
	Type de porte avant	Maille d'acier
	Type de rack	2 montants
U Markings	Oui	
Ventilateur(s)	En option	
Ventilateurs	4 - 120 mm	
<b>Performance</b>	Weight Capacity (Stationary)	198.9 lb [90 kg]
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Remarque	Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir

	Epaisseur du boîtier	0.1 in [2 mm]
	Hauteur du produit	20.1 in [510 mm]
	Hauteur interne	15.7 in [400 mm]
	Largeur du produit	23.6 in [600 mm]
	Largeur interne	23.4 in [594 mm]
	Longueur du produit	17.7 in [450 mm]
	Poids du produit	39.1 lb [17.7 kg]
	Profondeur de montage maximal	14.6 in [370 mm]
	Profondeur de montage minimale	2.4 in [6 cm]
	Profondeur interne	16.9 in [42.8 cm]
	Type de boîtier	Acier
<b>Informations d'emballage</b>	Emballage à plat	Non
	Poids brut	46 lb [20.8 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Boîtier mural
		1 - Étagère 1U
		1 - Rouleau d'attaches auto-agrippantes
		36 - Écrous cage 12-24
		36 - Vis 12-24
		2 - Clés de porte
		2 - Clés pour panneaux latéraux
	1 - Manuel d'instruction	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.