

Console KVM per Rack HD da 17" - Doppio binario

Product ID: RKCOND17HD



Oltre a fornire un controllo centralizzato di un singolo PC o di decine di server, questa console KVM con montaggio a rack a due guide offre anche accesso e visibilità del sistema in uso quando viene montato in un armadietto o rack per server.

Design a due guide

La console KVM a due guide ottimizza lo spazio negli armadietti rack dei data center, consentendo lo spostamento separato del monitor LCD e della tastiera/mouse. È possibile riporre la tastiera lasciando attivo il display e quindi monitorare comodamente il computer attraverso lo sportello a vetro o a griglia chiuso dell'armadietto rack.

Monitor LCD ad alta definizione

La console KVM a 1080p ha una dimensione di 17,3" ed è dotata di retroilluminazione a LED per un basso consumo energetico. Supporta risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080 con prestazioni video di estrema nitidezza.

Supporto digitale e analogico

Sia che si utilizzi un KVM multiporta con un display analogico o un KVM a porta singola con un display ad alta definizione, questa console KVM DVI/VGA è in grado di supportare entrambi i segnali.

Semplice configurazione

Questa console KVM viene fornita con tutto l'occorrente per la configurazione:

- ✓ 1 cavo audio
- ✓ 1 set di cavi KVM (USB/VGA)
- ✓ 2 staffe di montaggio posteriori
- ✓ Viti e dadi a gabbia M5

Una volta montata la console KVM sul rack, è possibile utilizzare la porta USB sulla parte frontale per collegare con facilità qualsiasi periferica compatibile USB, come uno scanner di impronta digitale o una chiavetta USB.

StarTech.com offre una vasta selezione di console KVM che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di periferiche aggiuntive. Questa console KVM a due guide è coperta da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Server farm di grandi dimensioni
- Strutture di co-location

Features

- Il design a due guide della console KVM consente lo scorrimento indipendente del monitor e della tastiera/mouse
- La console KVM a 1080p supporta risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080
- Supporta collegamenti sia digitali che analogici tramite le porte DVI e VGA
- Facile configurazione grazie alla dotazione di staffe, cavi e viti
- Possibilità di collegamento di uno scanner di impronta digitale o di un'altra periferica alla porta USB situata sulla parte frontale della console KVM

Hardware	Warranty	2 Years
	Altezza U	1U
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	Sì
	Dimensioni display	17.3"
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	Sì
	Multimonitor	1
	Porte KVM	1
	Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
	Tipo video PC	DVI+VGA
Prestazioni	Angolo di visualizzazione	140° (H), 120° (V)
	Hot-Key Selection	Sì
	Luminosità	250 cd/m ²
	MTBF	Circa 44.230 ore
	Profondità di colore	18-bit, 262,144 colors
	Proporzioni	16:9
	Rapporto contrasto	650:1
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1080 @ 60Hz
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1080 a 60 Hz
	Risoluzioni supportate	1024×576 1152×648 1280×720 1366×768 1600×900 1920×1080
	Supporto DVI	Sì
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto Pixel Pitch	0.199 x 0.199 mm
	Tempo di risposta	8 ms
	Widescreen supportato	Sì
	Connettore/i	Connettori host

	Interfacce console	<ul style="list-style-type: none"> 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Femmina 1 - Audio stereo 3,5 mm Femmina Input 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina 1 - DVI-D (25 pin) Femmina Output 1 - Audio stereo 3,5 mm Femmina Output
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Indicatori	Indicatori LED	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Alimentazione 1 - BLOC NUM 1 - BLOC MAIUSC 1 - BLOC SCORR
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	International Power Cords
	Consumo energetico	19.4W
	Corrente ingresso	1A
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0~40 Celsius Degree
	Temperatura di conservazione	-20~60 Celsius Degree
	Umidità	0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	18.9 in [48 cm]
	Lunghezza cavo	USB and VGA Combo Cable 1.2M 3.5in Audio cable 1.8M
	Lunghezza prodotto	28.6 in [72.7 cm]
	Peso prodotto	26.5 lb [12 kg]
	Profondità di montaggio massima	39.4 in [1000 mm]
	Profondità di montaggio minima	25.6 in [649.8 mm]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Package Height	4.3 in [10.9 cm]
	Package Length	32 in [81.3 cm]

	Package Width	22.3 in [56.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	41.7 lb [18.9 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Console LCD 2 - Staffe per montaggio posteriore 1 - Set di cavi KVM (USB/VGA) 1 - Cavo audio 1 - Cavo per aggiornamento firmware 8 - Dadi ingabbiati M5 8 - Viti M5 5 - Cavi di alimentazione (NA, JP, UK, EU, ANZ) 1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.