

1 HE Rackmount LCD Konsole - 17in Monitor - 1080p

Product ID: RKCOND17HDEU



Diese 1U-LCD-Konsole ist eine platzsparende Lösung zum Verwalten und Überwachen von DVI- oder VGA-Servern und KVM-Switches von einem zentralen Ort. Die am Rack zu montierende Konsole ist mit einem USB-Hub an der Vorderseite, an dem Sie ganz einfach zwei Peripheriegeräte anschließen können, und einem Fingerabdrucklesegerät für biometrische Sicherheit ausgestattet.

Überwachung ohne Unordnung

Die LCD-Konsole ist mit einem Doppelschienensystem ausgestattet, dank dem Sie das Display getrennt von Tastatur und Touchpad aus dem Server-Rack ziehen können. Sie können das Display herausziehen, um Server und Switches zu überwachen, während der Tastaturteil der Konsole sauber und ordentlich im Inneren des Racks verbleibt.

Optimieren Sie Ihren Bildschirmplatz

Anders als andere Rack-Konsolen unterstützt dieses vielseitige Gerät VGA-Auflösungen bis zu 1920x1080, sodass ein gestochen scharfes HD-Bild gewährleistet ist. Dank dieser hochauflösenden Konsole haben Sie mehr Bildschirmplatz, sodass Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und so Ihre Produktivität erhöhen können.

Mühelose Systemintegration

Die Rack-Konsole ist mit einem KVM-Modul mit einem Anschluss ausgestattet, sodass Sie sie direkt an einen Server oder mehrere KVM-Switches in einer Kaskadenkonfiguration (Reihenschaltung) anschließen können. Das KVM-Modul bietet die Vielseitigkeit, die Sie brauchen, um die Konsole ganz einfach in Ihre vorhandene Serverinfrastruktur zu integrieren.

Die RKCOND17HDEU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installieren Sie die Konsole in einem Rack mit Acryl- oder Glastür, sodass Sie das Display auch bei geschlossenem Rack einsehen können - für einfache, sichere Überwachung
- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches
- Schließen Sie am USB-Hub an der Vorderseite ein Flash-Laufwerk an, um Software auf Ihren Servern zu installieren
- Sperren Sie den Zugriff auf das angeschlossene System über die Konsole durch Fingerabdruck dank der integrierten biometrischen Sicherheitsvorrichtung

Features

- Dank der Doppelschienenbauweise können Sie das Display separat von Tastatur und Trackpad herausziehen
- Maximieren Sie Ihren Bildschirmplatz dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von bis zu 1080p
- Mühelose Systemintegration dank integriertem 1-Port-KVM-Modul
- 1U-Rackmontagebauweise
- Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und niedrigem Stromverbrauch
- Sicherheitsfunktionen sind u. a. Anschlusssperre und automatisches Scannen
- On-Screen-Display (OSD)-Steuerung und LED-Anzeigen für einfache Überwachung
- Integrierte USB A-Anschlüsse unterstützen kabellose Tastatur/Maus oder Tastatur-/Maus-Kombikits
- Integrierte Standard-US-Tastatur mit 106 Tasten und Touchpad
- Solide Stahlbauweise für maximale Strapazierbarkeit

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzeigegröße	17in
	Audio	Nein
	Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	1
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB und PS/2
	PC-Videotyp	DVI+VGA
	Reihenschaltung	Ja
	Schlüsselsperre	Nein
	U-Höhe	1U
Leistung	Bildschirmformat	Breitbild (16:9)
	Blickwinkel	140° (H), 120° (V)
	Helligkeit	300 cd/m ²
	IP-Steuerung	Nein
	Kontrastverhältnis	500:1
	Max. Analogauflösungen	1920x1080 @ 60/70/75Hz
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	MTBF	50.000 Stunden
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Ja
	Pixel Pitch-Unterstützung	0.199 x 0.199 mm
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und OSD (On Screen Display)
	Reaktionszeit	8ms
	Steckverbinder	Andere Schnittstelle(n)
Konsolen-Schnittstelle(n)		1 - DVI-I (29-polig) Buchse
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
		2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
		2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom	Ausgangsspannung	12 DC

	Ausgangsstrom	4A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	1.8A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	16
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Strapazierfähiger Stahl
	Max. Montagetiefe	1150 mm [45.3 in]
	Min. Montagetiefe	600 mm [23.6 in]
	Produktbreite	680 mm [26.8 in]
	Produktgewicht	15.6 kg [34.5 lb]
	Produkthöhe	43.8 mm [1.7 in]
	Produktlänge	480.8 mm [18.9 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	18.2 kg [40.2 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Doppelschienen-Rackkonsole 1 - Satz, Montageschienen 1 - DVI-D kabel 1 - VGA PS/2 KVM-Kabel 2 - USB-A-auf-A-Kabel 2 - Anschlüsse mit Schrauben 2 - Schlüssel 6 - 6-mm-Flachkopfschrauben 1 - Netzadapter 1 - Netzkabel 1 - Anleitung/Software-CD

Product appearance and specifications are subject to change without notice.