

1HE KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll

Product ID: RKCONS1701



Diese Rack-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für einen einzelnen oder mehrere Server, die über einen separaten KVM-Switch verbunden sind (separat erhältlich). Die Rack-Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand

Diese KVM-Konsole bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Überwachung ohne Kabelsalat

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie einen einzelnen oder mehrere Server auf einfache Weise bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die Konsole verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Müheleose Integration in das System

Die Rack-Konsole verfügt über ein Single-Port-KVM-Modul, die eine direkte Verbindung zu einem Server ermöglicht. Das Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Der RKCONS1701 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Features

- Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
- Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
- Intuitive Systemintegration mit direkter Unterstützung für einen einzelnen Server oder KVM-Switch
- Touchpad und Tastatur integriert
- Auflösung von bis zu 1280 x 1024

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzeigegröße	17in
	Audio	Nein
	Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	1
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
	Schlüsselsperre	Nein
U-Höhe	1U	
Leistung	Bildschirmformat	5:4
	Blickwinkel	170° (H), 160° (V)
	Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
	Helligkeit	250 cd/m ²
	IP-Steuerung	Nein
	Kontrastverhältnis	1000:1
	Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	MTBF	50.000 Stunden
	Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
	Reaktionszeit	5ms
Unterstützte Auflösungen	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz	
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Strom-/Status-LED
Strom	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.5A
	Mit Stromadapter	International Power Cords
	Stromverbrauch	13W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Kabellänge	6ft
	Max. Montagetiefe	31.1 in [79 cm]
	Min. Montagetiefe	17.7 in [45 cm]
	Produktbreite	17.6 in [44.8 cm]
	Produktgewicht	25.9 lb [11.7 kg]
	Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
	Produktlänge	18.5 in [47.1 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	7.5 in [19 cm]
	Package Length	30.1 in [76.5 cm]
	Package Width	24.2 in [61.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	37.8 lb [17.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - KVM-Konsole
		1 - KVM-Kabel
		8 - M5-Käfigmuttern
		8 - M5-Schrauben
		5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		2 - Montageschienen
		1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.