

# 1HE 8 Port Rackmontage VGA KVM Konsole für Server Racks - 17 Zoll

Product ID: RKCONS1708K



Diese 8-Port-KVM-Konsole für die Rackmontage bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für acht Computer. Die Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

## **Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand**

Dieser 8-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die 1 HE-Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

## **Überwachung ohne Kabelsalat**

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise acht Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die KVM-Konsole verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

### **Mühele Integration in das System**

Die Rack-Konsole verfügt über ein 8-Port-KVM-Modul, die eine direkte Verbindung zu acht Servern ermöglicht. Sie können auch über eine Verbindung mit KVM-Switches in einer kaskadierten (in Reihe geschaltete) Konfiguration eine Verbindung zu weiteren Servern herstellen. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Der RKCONS1708K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

### Features

- Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
- Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
- Intuitive Integration in das System mit direkter Unterstützung für bis zu acht Server
- Touchpad und Tastatur integriert
- Auflösung von bis zu 1280 x 1024
- Unterstützt kaskadierende Verbindungen mit zusätzlichen KVM-Switches

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Anzeigegröße	17in
	Audio	Nein
	Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	8
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
	Schlüsselsperre	Nein
	U-Höhe	1U
<b>Leistung</b>	Bildschirmformat	5:4
	Blickwinkel	170° (H), 160° (V)
	Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
	Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
	IP-Steuerung	Nein
	Kontrastverhältnis	1000:1
	Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	MTBF	50.000 Stunden
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Ja
	Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)
	Reaktionszeit	5ms
Unterstützte Auflösungen	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz	
<b>Steckverbinder</b>	Andere Schnittstelle(n)	1 - 15 Pin High Density D-Sub Buchse Input
	Hostanschlüsse	8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
		2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse Input

		2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse Input
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	8 - Green/Red - Online/Selected LED
<b>Strom</b>	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.5A
	Mit Stromadapter	International Power Cords
	Stromverbrauch	13W
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Kabellänge	6 ft
	Max. Montagetiefe	35.4 in [90 cm]
	Min. Montagetiefe	22 in [56 cm]
	Produktbreite	17.6 in [44.8 cm]
	Produktgewicht	29.4 lb [13.3 kg]
	Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
	Produktlänge	20.7 in [52.6 cm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	7.3 in [18.5 cm]
	Package Length	30.1 in [76.5 cm]
	Package Width	24.2 in [61.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	42 lb [19 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - KVM-Konsole
		8 - KVM-Kabel
		8 - M5-Käfigmuttern
		8 - M5-Schrauben
		5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		2 - Montageschienen
		1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.