

Console KVM 1U VGA à 8 ports à montage en rack pour racks de serveur - 17 pouces

Product ID: RKCONS1708K



Cette console KVM à montage en rack à 8 ports permet de contrôler intégralement le clavier, l'écran et la souris de huit ordinateurs. La console s'installe dans un espace de rack 1U, offrant une solution économe en espace pour un contrôle complet par la console.

Optimisez votre budget informatique, réduisez les complications

Ce commutateur KVM à 8 ports fournit tous les contrôles indispensables dont vous aurez besoin pour gérer de manière économique votre salle de serveurs. La console 1U dispose d'un clavier intégré et d'un pavé tactile pour un contrôle intuitif, ainsi que d'un écran LCD prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1280 x 1024.

La surveillance sans l'encombrement

La console LCD à montage en rack se glisse dans un espace de rack 1U, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler facilement huit serveurs, et même plus encore s'ils sont connectés via un commutateur KVM. La console KVM dispose d'une poignée qui permet de la glisser facilement hors du rack de serveur, puis de l'y remettre, tout en maintenant votre zone de travail organisée et non encombrée.

L'intégration système sans les complications

La console à montage en rack dispose d'un module KVM à 8 ports qui vous permet de la connecter directement à huit serveurs. Vous pouvez également y connecter d'autres serveurs en utilisant des commutateurs KVM dans une configuration en cascade (installés en série). Ce module KVM offre la flexibilité dont vous avez besoin pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveurs actuelle.

Le modèle RKCONS1708K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM
- Améliorez l'utilisation de l'espace interne de votre armoire de serveur
- Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire

Features

- Économisez de l'argent et réduisez les complications grâce à une console LCD à montage en rack rentable
- Réduisez l'encombrement de votre salle de serveurs grâce au design de montage en rack 1U
- Intégration intuitive du système avec une prise en charge directe de huit serveurs au maximum
- Pavé tactile et clavier intégrés
- Résolution allant jusqu'à 1280 x 1024
- Prend en charge les configurations en cascade en utilisant des commutateurs KVM supplémentaires

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	Hauteur U	1U
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports KVM	8
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Taille de l'écran	17in
	Touche de verrouillage	Non
	Type de panneau	Matrice active TFT LCD
	Type de vidéo du PC	VGA
Performance	Angle de vue	170° (H), 160° (V)
	Contrôle IP KVM	Non
	Format d'image	5:4
	Intensité de couleur	16,7 M couleurs, 8 bits
	Luminosité	250 cd/m ²
	MTBF	50 000 heures
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
	Prise en charge du pas de masque	0.264 x 0.264 mm
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
	Rapport de contraste	1000:1
	Résolutions analogiques max.	1280 x 1024
	Résolutions prises en charge	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Temps de réponse	5ms	
Connecteur(s)	Autre(s) interface(s)	1 - 15 Pin High Density D-Sub Femelle Input
	Connecteurs hôte	8 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
	Interface(s) console	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle Input

		2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle Input
Indicateurs	Indicateurs lumineux	8 - Green/Red - Online/Selected LED
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	International Power Cords
	Consommation électrique	13W
	Courant d'entrée	1.5A
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 10 % à 80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
	Largeur du produit	17.6 in [44.8 cm]
	Longueur de câble	6 ft
	Longueur du produit	20.7 in [52.6 cm]
	Poids du produit	29.4 lb [13.3 kg]
	Profondeur de montage maximal	35.4 in [90 cm]
	Profondeur de montage minimale	22 in [56 cm]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Package Height	7.3 in [18.5 cm]
	Package Length	30.1 in [76.5 cm]
	Package Width	24.2 in [61.5 cm]
	Poids brut	42 lb [19 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Console KVM 8 - Câbles KVM 8 - Écrous cage M5 8 - Vis M5 5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ) 2 - Rails de montage 1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.