

# Console KVM per Rack Server a 8 porte VGA 17" - 1U

Product ID: RKCONS1708K



Questa console KVM a 8 porte con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di otto computer. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

## **Massimo rendimento del budget IT con il minimo sforzo**

Lo switch KVM a 8 porte offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotato di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

## **Possibilità di monitorare i server in un ambiente ordinato**

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di otto o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console KVM dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

### **Integrazione perfetta nel sistema**

La console con montaggio a rack è caratterizzata da un modulo KVM a 8 porte, che consente il collegamento diretto ad altrettanti server. Se si desidera aumentare il numero dei server, è possibile collegare altri switch KVM in una configurazione a cascata (concatenazione). Il modulo KVM offre tutta la flessibilità necessaria per integrare la console nell'infrastruttura server esistente.

Il prodotto RKCONS1708K è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

### Features

- Console LCD economica con montaggio a rack, che consente di risparmiare spazio e ridurre il disordine
- Design con montaggio a rack 1U che riduce il disordine nella sala server
- Integrazione intuitiva nel sistema con supporto diretto per un massimo di otto server
- Tastiera e touchpad integrati
- Risoluzione fino a 1280x1024
- Supporto della configurazione a cascata con altri switch KVM

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Altezza U	1U
	Audio	No
	Blocco a chiave	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Dimensioni display	17in
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	Sì
	Multimonitor	1
	Porte KVM	8
	Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
	Tipo video PC	VGA
<b>Prestazioni</b>	Angolo di visualizzazione	170° (H), 160° (V)
	Controllo IP	No
	Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
	MTBF	50.000 ore
	Numero massimo di utenti	1
	Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
	Proporzioni	5:4
	Rapporto contrasto	1000:1
	Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
	Risoluzioni supportate	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
	Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
Tempo di risposta	5ms	
<b>Connettore/i</b>	Altre Interfacce	1 - 15 Pin High Density D-Sub Femmina Input
	Connettori host	8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina Input

		2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina Input
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	8 - Green/Red - Online/Selected LED
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	International Power Cords
	Consumo energetico	13W
	Corrente ingresso	1.5A
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	10% - 80% umidità relativa
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	17.6 in [44.8 cm]
	Lunghezza cavo	6 ft
	Lunghezza prodotto	20.7 in [52.6 cm]
	Peso prodotto	29.4 lb [13.3 kg]
	Profondità di montaggio massima	35.4 in [90 cm]
	Profondità di montaggio minima	22 in [56 cm]
	Tipo enclosure	Acciaio
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	7.3 in [18.5 cm]
	Package Length	30.1 in [76.5 cm]
	Package Width	24.2 in [61.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	42 lb [19 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Console KVM
		8 - Cavi KVM
		8 - Dadi ingabbiati M5
		8 - Viti M5
		5 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		2 - guide di montaggio
		1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.