

1HE 16 Port KVM Konsole für server Racks - 17 Zoll

Product ID: RKCONS1716K



Diese 16-Port-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für 16 Computer. Die Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand

Dieser 16-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die 1 HE-Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Überwachung ohne Kabelsalat

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise 16 Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Müheleose Integration in das System

Das Rack-montierten LCD-Display verfügt über ein 16-Port-KVM-Modul, das eine direkte Verbindung zu 16 Servern ermöglicht. Sie können auch über eine Verbindung mit KVM-Switches in einer kaskadierten (in Reihe geschaltete) Konfiguration eine Verbindung zu weiteren Servern herstellen. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Das RKCONS1716K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks

Features

- Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
- Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
- Intuitive Integration in das System mit direkter Unterstützung für bis zu 16 Server
- Touchpad und Tastatur integriert
- Auflösung von bis zu 1280 x 1024

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Anzeigegröße | 17in |
| | Audio | Nein |
| | Blendentyp | Active Matrix-TFT-LCD |
| | Einbaufähig | Ja |
| | KVM-Ports | 16 |
| | Mehrfach-Monitor | 1 |
| | Mit Kabeln | Ja |
| | PC-Schnittstelle | USB |
| | PC-Videotyp | VGA |
| | Reihenschaltung | Nein |
| | Schlüsselsperre | Nein |
| | U-Höhe | 1U |
| Leistung | Bildschirmformat | 5:4 |
| | Blickwinkel | 170° (H), 160° (V) |
| | Farbtiefe | 8-Bit, 16,7 Mio. Farben |
| | Helligkeit | 250 cd/m ² |
| | Hot-Key Selection | Ja |
| | IP-Steuerung | Nein |
| | Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| | Max. Analogauflösungen | 1280 x 1024 |
| | Max. Anzahl von Benutzern | 1 |
| | MTBF | 50.000 Stunden |
| | OSD- & Schnellastenunterstützung | Ja |
| | Pixel Pitch-Unterstützung | 0.264 x 0.264 mm |
| | Portauswahlunterstützung | Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display) |
| | Reaktionszeit | 5ms |
| | Unterstützte Auflösungen | Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz |
| Steckverbinder | Andere Schnittstelle(n) | 1 - 15 Pin High Density D-Sub Buchse Input |
| | Hostanschlüsse | 16 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input |
| | Konsolen-Schnittstelle(n) | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | | 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse Input |
| | | 2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse Input |
| Anzeiger | LED-Anzeiger | 16 - Green/Red - Online/Selected LED |
| Strom | Eingangsspannung | 100 - 240 AC |
| | Eingangsstrom | 1.5A |
| | Mit Stromadapter | International Power Cords |
| | Stromverbrauch | 23W |
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Feuchtigkeit | 10 % ~ 80 % RH |
| | Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Physische Eigenschaften | Farbe | Schwarz |
| | Gehäusetyp | Stahl |
| | Kabellänge | 6 ft |
| | Max. Montagetiefe | 35.4 in [90 cm] |
| | Min. Montagetiefe | 22 in [56 cm] |
| | Produktbreite | 17.6 in [44.8 cm] |
| | Produktgewicht | 30.3 lb [13.7 kg] |
| | Produkthöhe | 1.7 in [4.3 cm] |
| | Produktlänge | 22.9 in [58.1 cm] |
| Verpackungsinformationen | Package Height | 7.3 in [18.5 cm] |
| | Package Length | 30.1 in [76.5 cm] |
| | Package Width | 24.2 in [61.5 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 46.4 lb [21 kg] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - KVM-Konsole |
| | | 16 - KVM-Kabel |
| | | 8 - M5-Käfigmuttern |
| | | 8 - M5-Schrauben |
| | | 5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU) |
| | | 2 - Montageschienen |
| | | 1 - Kurzanleitung |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.