

1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Product ID: RKCONS1916K

Diese 1-HE-16-Port-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für 16 Computer. Die Rack-Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand

Dieser 16-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Maximieren Sie Ihre Bildschirmanzeige

Diese vielseitige LCD-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen 19"-Bildschirm. Mit dem zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität maximieren.

Überwachung ohne Kabelsalat

Die Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise 16 Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Mühelose Integration in das System

Das Rack-montierten LCD-Display verfügt über ein 16-Port-KVM-Modul, das eine direkte Verbindung zu 16 Servern ermöglicht. Sie können auch über eine Verbindung mit KVM-Switches in einer kaskadierten (in Reihe geschaltete) Konfiguration eine Verbindung zu weiteren Servern herstellen. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Das RKCONS1916K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Features

- Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
- Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
- Intuitive Integration in das System mit direkter Unterstützung für bis zu 16 Server
- Touchpad und Tastatur integriert
- Auflösung von bis zu 1280 x 1024
- Unterstützt kaskadierende Verbindungen mit zusätzlichen KVM-Switches

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzeigegröße	19in
	Audio	Nein
	Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	16
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB und PS/2
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
	Schlüsselsperre	Nein
	U-Höhe	1U
Leistung	Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
	Helligkeit	250 cd/m ²
	IP-Steuerung	Nein
	Kontrastverhältnis	1000:1
	Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	MTBF	50.000 Stunden
	Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
	Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024
	<i>Lower resolutions are also supported</i>	
Steckverbinder	Andere Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse Input 2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse Input
	Hostanschlüsse	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input 16 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
Strom	Eingangsspannung	100 - 240 AC

	Eingangsstrom	1.5A
	Mit Stromadapter	International Power Cords
	Stromverbrauch	23W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Max. Montagetiefe	35 in [890 mm]
	Min. Montagetiefe	23.8 in [605 mm]
	Produktbreite	19 in [48.3 cm]
	Produktgewicht	29.8 lb [13.5 kg]
	Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
	Produktlänge	25.3 in [64.3 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	7.5 in [19 cm]
	Package Length	30.1 in [76.5 cm]
	Package Width	24.2 in [61.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	46.4 lb [21 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	<ul style="list-style-type: none"> 1 - KVM-Konsole 16 - 1,8m KVM-Kabel 8 - M5-Käfigmuttern 8 - M5-Schrauben 5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU) 4 - Montageschienen (variable Längen) 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.