

Câble pour switch KVM USB VGA de 1,8 m pour consoles StarTech.com

Product ID: RKCONSUV6



Ce câble KVM USB de 1,8 m permet à votre console LCD à montage en rack StarTech.com et à votre kit commutateur KVM d'utiliser votre serveur VGA et USB de façon pratique.

Cette gamme de câbles KVM est disponible en plusieurs longueurs. Ce sont les seuls câbles dont la compatibilité avec la gamme StarTech.com de consoles et de commutateurs KVM à montage en rack de la série RKCONS est garantie. Les modèles pris en charge de consoles LCD à montage en rack sont les suivants : RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

Conçu pour garder votre salle de serveurs bien ordonnée

Ce câble KVM a été spécialement conçu pour la gamme StarTech.com de kits de consoles et de KVM à montage en rack. Le câble KVM USB et VGA est conçu avec un schéma unique qui permet à un seul connecteur sur le commutateur KVM de communiquer à la fois avec le branchement VGA et USB sur votre serveur. Cette conception peu encombrante réduit considérablement l'encombrement des câbles dans le rack de votre serveur et garantit une salle de serveurs bien rangée et professionnelle.

Qualité d'image remarquable

Lorsqu'il est connecté à une console à montage en rack HD, le câble KVM de 1,8 m prend en charge les résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200, y compris 1080p, tout en maintenant la qualité de la carte vidéo de votre serveur pour afficher chaque détail en haute définition.

Disponible en différentes longueurs

Pour répondre aux complexités et aux exigences de votre centre de données, ce câble KVM de 1,8 m est également disponible en câble KVM de 3 m (RKCONSUV10) et en câble KVM de 4,6 m (RKCONSUV15).

Le modèle RKCONSUV6 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez les serveurs à votre console KVM à montage en rack StarTech.com
- Gardez des câbles de rechange à portée de main pour assurer un contrôle continu des serveurs essentiels

Features

- Profitez d'une salle de serveurs dégagée avec un câble KVM VGA et USB qui se combine en un seul connecteur du côté du commutateur KVM
- Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo HD pouvant atteindre 1920 x 1200 ou 1080p
- S'adapte à diverses configurations de rack, avec des câbles disponibles dans différentes longueurs

Matériel	Warranty	Lifetime
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
	Connecteur B	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
		1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Largeur du produit	1.2 in [3 cm]
	Longueur du produit	6 ft [1.8 m]
	Poids du produit	8.6 oz [245 g]
Informations d'emballage	Package Height	7.9 in [200 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	0.4 in [1 cm]
	Poids brut	8.8 oz [250 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble KVM

Product appearance and specifications are subject to change without notice.