

## Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack

Product ID: RKLcdbk



Mit der RKLcdbk Universal VESA LCD-Monitor Slotblech für 19-Zoll-Racks oder Schränke können Sie beinahe jede handelsübliche LCD- oder Touchscreen-Anzeige im Rack Servergehäuse oder -schrank einbauen.

Das Slotblech für LCD-Bildschirme besteht aus massivem, kaltgepresstem Stahl (SPCC) und ist in der Lage, 100 mm und 75 mm große VESA LCD-Anzeigen aufzunehmen. Die Halterung entspricht den ANSI/EIA RS-310-D-Normen. Die einzigartige, beliebig einstellbare Konstruktion ermöglicht die Montage einer LCD-Anzeige mit unterschiedlichen Tiefen im Schrank, damit die Gehäuse-/Schranktür geschlossen werden kann.

Die LCD-Monitorhalterung eignet sich auch für die Wandmontage, indem man einfach die einstellbare Halterung umdreht oder sie zu einer Wandbefestigung hinzufügt, wie zum Beispiel die 6U (10 Zoll) Wandhalterung für ein 19-Zoll-Rack (WALLMOUNT6) oder das offene 8U Rack zur Wandmontage (RK812WALLO).

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Bestens geeignet für den Einbau eines handelsüblichen LCD-Monitors in ein bereits vorhandenes Rack oder einen Schrank
- Verwendung zur Betriebs-/Prozessüberwachung mit Hilfe von Großbildschirmen mit über 19 Zoll, die nach außen hin angebracht sind
- Zur Montage eines Überwachungsdisplays in ein abschließbares Rack oder einen Schrank
- Zur Montage eines Touchscreen-Displays in ein Rack oder einen Schrank
- Wandbefestigung für einen LCD-Monitor oder Fernsehgerät

### Features

- Montagebohrungen einstellbar auf 100 mm und 75 mm gemäß VESA für mehr Flexibilität und Kontrolle
- Verstellbare Tiefe zwischen 0 und 9 cm
- TAA compliant for GSA Schedule purchases
- Entspricht den ANSI/EIA RS-310-D-Normen
- Die Halterung ist aus 2,0 mm dickem Stahl gefertigt und für dauerhafte Stabilität konstruiert

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Industrienormen	EIA RS310-D
	Kabelmanagement	Nein
	Rahmentyp	Stahl
	U-Höhe	4U
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Interne Breite	17.3 in [438.9 mm]
	Max. Montagetiefe	3.5 in [88.9 mm]
	Min. Montagetiefe	0 in [0 mm]
	Produktgewicht	3.7 lb [1.7 kg]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	8.7 in [22 cm]
	Package Length	18.6 in [47.2 cm]
	Package Width	2.1 in [54 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.3 lb [2 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	2 - Slotbleche
		1 - LCD-Halterung
		8 - M5-Käfigmuttern
		8 - M5-Schrauben
		4 - M4x10 mm LCD-Montageschrauben
		4 - M5x10 mm Halterungsschrauben
		4 - Unterlegscheiben
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.