

サーバーラック用ヒンジ付きブランクパネル(2U) 気流管理ブランキングパネル

Product ID: RKP NLHS2U



2Uヒンジ付きブランクパネル(放熱穴なしタイプ)。標準19インチサーバーラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付け、ラック内を整理し外観をすっきり保ちます。ラック内部にアクセスしやすく、通気性も改善します。この製品は、米国連邦政府貿易協定(TAA)が定める要件に準拠しており、政府の GSA スケジュール購買に対応しています。

このヒンジ付きブランクパネルは、左右どちら側からでも開けるリバーシブル設計になっています。ラック内部にアクセスしやすく、ラックの未使用スペースをカバーしてすっきりした外観を保ちます。

高品質スチール製の目隠しパネルは丈夫で長期の使用に耐え、放熱穴のないデザインはラック内部への放熱を防ぎ、ラックの背面へと熱を逃がします。ラック取り付け用のネジ(10-32)が付属しており、すぐに設置することができます。

気流管理式のパネルが必要な場合は、2U 放熱穴付き換気パネル(ヒンジ付き)(製品番号:RKP NLHV2U)をご覧ください。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証を提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- サーバラックやキャビネットで装置間の使用されていないギャップを目隠ししながら、ラック内へのアクセスが可能

Features

- ラックコンポーネントにアクセスしやすいヒンジ付き設計
- 左右どちら側からでも開くように設置できるリバーシブル設計
- TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
- 2U ラックパネル
- 頑丈なスチール製
- 標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け
- ラック用ネジ付属

ハードウェア	Warranty	2 Years
	U高さ	2U
	取り付けオプション	フロントマウント(正面のみ)
	業界標準	EIA RS310-D
物理的特徴	エンクロージャタイプ	スチール
	色	ブラック
	製品重量	19.6 oz [554.5 g]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	23.2 oz [658.6 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 2Uヒンジ付きラックパネル(通気穴なしタイプ)
		2 - 5/8インチ#10-32 UNFネジ
		2 - #10~32 UNFケージナット

Product appearance and specifications are subject to change without notice.