

## 2HE Rackblende mit Scharnier und Belüftung

Product ID: RKP NLHV2U



Die belüftete 2U-Rack-Blindblende mit Scharnier RKP NLHV2U wird an ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert, um die Organisation und das Erscheinungsbild des Racks zu verbessern und dabei den leichten Zugriff und die Luftzirkulation zu bewahren. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Blindblende mit Scharnier kann gedreht werden, d. h. sie kann so installiert werden, dass sie entweder nach links oder nach rechts geöffnet werden kann, um ganz einfach an das Innere des Racks zu gelangen, während dank der Abdeckung über ungenutzten Rack-Plätzen ein professionelles Erscheinungsbild erhalten bleibt.

Die belüftete Rack-Blende besteht aus hochwertigem Stahl für langfristige Strapazierfähigkeit. Zudem ermöglicht das belüftete Design eine ungehinderte Luftzirkulation durch das Rack. Für eine einfache Installation sind die Rack-Installationsschrauben (10-32) im Lieferumfang der Rack-Blende enthalten.

Wenn Sie eine unbelüftete Blende benötigen, vergleichen Sie die Unbelüftete 2U-Rack-Blindblende mit Scharnier (RKP NLHS2U).

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Füllen Sie ungenutzte Lücken zwischen Geräten in Server-Racks und -Schränken, ohne den Zugriff auf das Innere des Racks zu behindern

### Features

- Mit Scharnier für einfachen Zugriff auf Rack-Komponente
- Umkehrbar - Installation zum Öffnen von links oder rechts
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Belüftetes 2U-Rack-Blendendesign
- Stabile Stahlkonstruktion
- Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten
- Mit Rack-Schrauben

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Industrienormen	EIA RS310-D
	Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)
	U-Höhe	2U
<b>Physische Eigenschaften</b>	Externe Breite	19 in [482 mm]
	Externe Höhe	3.5 in [88.1 mm]
	Externe Tiefe	0.6 in [15 mm]
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktgewicht	11.5 oz [325 g]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	15.2 oz [431 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Belüftete 2U-Rack-Blende mit Scharnier
		2 - 5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
		2 - #10-32 UNF-Käfigmuttern

Product appearance and specifications are subject to change without notice.