

1HE Rackmontage Licht Panel - dimmbare LEDs, mit flexiblem Schwanenhals

Product ID: RKPULLT



Diese 1HE-Rack-Lichtleiste kann in jeden EIA-310-kompatiblen Schrank installiert werden und ermöglicht Ihnen, Arbeiten in Ihrem Server-Rack durchzuführen, die Beleuchtung erfordern. Die Leiste kann in jedem 19-Zoll-Standard-Rack mit einer Höheneinheit montiert werden und verfügt über zwei einstellbare 432 mm lange Schwanenhalsleuchten. Zur einfachen Installation enthält die Lichtleiste außerdem ein 1,5 m langes Netzkabel, das leicht an eine in Ihrem Rack montierte PDU angeschlossen werden kann.

Zielerichtete Beleuchtung mit verstellbaren Leuchten

Mit dieser Rack-montierten Leuchte können Sie das Licht genau auf die benötigte Stelle richten. Die Lampe verfügt über zwei leicht einstellbare Leuchten, die unabhängig voneinander mit flexiblen Schwanenhalsarmen positioniert werden können. Sie können die Leuchten auch gemeinsam ausrichten, um das Licht an einer bestimmten Stelle zu verstärken.

Das Schwanenhalsdesign bietet nahezu uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und lässt sich leicht um 360 Grad in jede Richtung biegen. Die Lichter können geneigt und gedreht werden, sodass Sie im nu von einer Stellung und wieder zurück wechseln können.

Präzise Lichtsteuerung mit Dimmren und Ein-/Aus-Schaltern

Für einfache Bedienung ist die Rack-montierte-Leuchte mit einem Dimm-Drehregler ausgestattet, der eine optimale Einstellung der Helligkeit ermöglicht. Im Gegensatz zu einigen Rack-Beleuchtungssystemen, bei denen Sie das Netzkabel physisch abziehen müssen, um sie auszuschalten, verfügt diese LED-Rack-Leuchte über einen integrierten Ein-/Aus-Schalter.

Energie sparen mit LED-Leuchten

Die 1HE-Rack-Lampe verfügt über langlebig LED-Leuchten, die im Gegensatz zu Systemen mit Glühlampen sehr wenig Wärme abgeben. Mit dieser Leuchte für die Rack-Montage können Sie sicher sein, dass sich Ihre Geräte nicht durch die Abwärme der Beleuchtung überhitzen.

Die LTRISERP wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installieren Sie es in Ihrem Server-Rack für bessere Sichtbarkeit Ihrer Geräte
- Ideal für Multimedia-Schränke in dunklen Umgebungen

Features

- Direktes Licht genau dort, wo Sie es brauchen - mit zwei einfach verstellbaren Leuchten an unabhängigen Schwanenhalsarmen
- Perfekte Beleuchtung mit einem Dimm-Drehregler zur Einstellung der Intensität der beiden Leuchten.
- Mit LED-Leuchten sparen Sie Energie und können sicher sein, dass Ihr Gerät nicht überhitzt.
- Mit Ein-/Aus-Schalter für einfache Bedienung
- Installation auf einer Rack-Einheit

Hardware	Warranty	2 Years
	Industrienormen	EIA-310-D
	U-Höhe	1U
Leistung	Maximale Armlänge	17 in [432 mm]
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	0.5 A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.25 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Stromverbrauch	6
Physische Eigenschaften	Produktbreite	1.8 in [45 mm]
	Produktgewicht	26.5 oz [750 g]
	Produktgröße	1.7 in [4.4 cm]
	Produktlänge	19 in [48.3 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	3.9 in [10 cm]
	Package Length	19.3 in [49 cm]
	Package Width	4.3 in [11 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.6 lb [0.7 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Lichtleiste 4 - M5-Käfigmuttern 4 - M5-Schrauben 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	Kabellänge	60 in [152.4 cm]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.