

Panel de Iluminación para Montaje en Rack de Servidores - Lámpara para Data center - 1U

Product ID: RKPULLT



Este panel de luz para montaje en rack 1U se instala en cualquier armario compatible con EIA-310 y le permite completar tareas dentro de cualquier rack de servidores que requiera iluminación. El panel se instala en 1U de espacio de cualquier rack estándar de 19 pulgadas e incluye dos luces ajustables de cuello de cisne, cada una de longitud de 432mm. Para facilitar la instalación, el panel de luz también incluye un cable de 1,5m que puede extenderse fácilmente hasta una unidad PDU instalada dentro del rack.

Iluminación orientada mediante luces ajustables

Esta luz para montaje en rack le permite dirigir la luz hacia el punto exacto donde se requiera. La lámpara incluye dos luces de fácil ajuste que se pueden situar independientemente con brazos flexibles tipo cuello de cisne. También puede orientar las luces para su funcionamiento conjunto, a fin de intensificar la iluminación en una ubicación en concreto.

El diseño flexible de cuello de cisne ofrece una capacidad de movimiento casi ilimitada, ya que se puede plegar fácilmente 360 grados en cualquier dirección. Las luces se inclinan, giran y rotan, a fin de poder cambiar de posición una y otra vez al instante.

Control preciso de la luz, con interruptores de encendido y atenuación

Para simplificar su funcionamiento, la luz para montaje en rack incluye un botón redondo que facilita el ajuste de la luz a la configuración perfecta. A diferencia de algunos sistemas de luces para montaje en rack que requieren la desconexión física del cable de alimentación para su apagado, esta luz LED para rack tiene un interruptor integrado de encendido/apagado.

Ahorre energía con las luces LED

Esta luz 1U para rack incluye luces LED duraderas y que generan muy poco calor, a diferencia de otros sistemas que utilizan luz incandescente. Esta luz para montaje en rack le garantiza que su equipo no se recalentará debido al calor generado por la luz.

El modelo RKPNTLT está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Se instala en su rack de servidores para facilitar la visualización de su equipo
- Ideal para armarios multimedia situados en espacios oscuros

Features

- Posicione la luz en el punto exacto donde la necesite, gracias a las dos luces de fácil ajuste mediante los brazos independientes de cuello de cisne
- Logre la iluminación perfecta mediante el botón redondo de atenuación que ajusta la intensidad de ambas luces
- Ahorre energía y tenga la certeza de que su equipo no se recalentará, gracias a las luces de tipo LED
- Interruptor de encendido/apagado que facilita el control
- Se instala en solo 1U de espacio

Hardware	Warranty	2 Years
	Altura U	1U
	Estándares Industriales	EIA-310-D
	Mounting Holes	Slot
	Number and Type of Included Cage Nuts	4 - M5
Rendimiento	Extensión máxima del brazo	17 in [432 mm]
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	0.5 A
	Consumo de Energía	6
	Corriente de Entrada	0.25 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
Características Físicas	Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
	Ancho del Producto	1.8 in [45 mm]
	Longitud del Producto	19 in [482.6 mm]
	Peso del Producto	26.5 oz [750 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - panel de luz
		4 - Tuercas Jaula M5
		4 - Tornillos M5
		1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	Longitud del Cable	60 in [152.4 cm]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.