

Pannello cieco per rack 2U con installazione tool-less

Product ID: RKPNTL2U



Con questo pannello cieco 2U è possibile migliorare l'aspetto e il flusso d'aria di qualsiasi server rack standard da 19 pollici nel giro di pochi secondi. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Aspetto professionale

Il pannello cieco permette di creare un look pulito e ordinato, coprendo gli spazi vuoti e i cavi visibili. L'aggiunta di pannelli ciechi ai server rack conferisce un aspetto più ordinato, per una migliore organizzazione della sala server.

Installazione senza utensili

Per la massima semplicità e rapidità, l'installazione di questo pannello 2U non richiede utensili, grazie al design che permette l'attacco a un server rack standard da 19", con risparmio di tempo e problemi.

Migliore flusso d'aria

Il pannello cieco ha un design senza fessure che permette di convogliare il flusso d'aria lungo il lato posteriore del rack, anziché attraverso gli spazi occupati. La migliore circolazione dell'aria assicura che le apparecchiature montate a rack funzionino a temperature ottimali.

RKPNLTL2U è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di riempire gli spazi inutilizzati tra i dispositivi nei server rack e negli armadietti
- Permette di convogliare il flusso d'aria lungo il lato posteriore del rack, anziché attraverso le apparecchiature

Features

- Permette di creare un look ordinato e professionale coprendo gli spazi inutilizzati del rack
- Comoda installazione senza utensili
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Pannello 2U per montaggio in qualsiasi rack standard 19" da 2 o 4 staffe

Hardware	Warranty	2 Years
	Altezza U	2U
	Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)
	Standard del settore	EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 in [16 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3.5 in [88 mm]
	Lunghezza prodotto	19 in [483 mm]
	Peso prodotto	19.2 oz [545 g]
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	21.2 oz [600 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Pannello rack 2U senza utensili

Product appearance and specifications are subject to change without notice.